



WAN7010C15



### Copertura per pulsante, 1 canale, A.x/C.x, pebble, opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Bilanciere singolo

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Con indicatore No

##### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL Simile a RAL 7038

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

##### Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 8 mm

##### Numero di moduli

Numero di moduli 0

##### Connessione

Tipo di connettore Senza

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a incastro

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

##### Acessori

Con portaetichetta No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

##### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì