




WAN7010C16



Vippa enkel, A.x/C.x, saffron, matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Enkel vippa |
|---------------------|-------------|

Kontroller och indikatorer

|               |     |
|---------------|-----|
| Antal knappar | 1   |
| Med indikator | Nej |

Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Gul        |
| Pantone-kod  | 7409c      |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Lackad     |

Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 55 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Djup  | 8 mm  |

Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

Anslutning

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan       |
| Typ av montering          | Snäppfäste |

Utrustning

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Ja |
|-------------------------------|----|

Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK04 |

Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

Identifiering

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sammansättning | Centrum täckplatta |
|----------------|--------------------|

Lämplig för

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |