




WAN7020C13



**Abdeckung für Taster, 2fach, A.x/C.x, canyon, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Steuer-/Bedienelement | Doppelwippe |
|-----------------------|-------------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl der Tasten | 2    |
| Mit Anzeige       | Nein |

**Werkstoff**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Farbe        | Rot                      |
| Pantone-Code | Ähnlich zu Pantone 7608c |
| Glanzgrad    | Matt                     |
| Werkstoff    | Thermoplast              |
| Oberfläche   | Lackiert                 |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe  | 8 mm  |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

**Anschluss**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

**Konnektivität**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Montageart | Einrastfunktion |
|------------|-----------------|

**Ausstattung**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
|------------------------------|----|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK04 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Kennzeichnung**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
|------------------|---------------|

**Geeignet für**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |