




WAN7050C07



Abdeckung 1fach Pfeile für Taster Matter vernetzbar, A.x/C.x, jade, halbgänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Steuer-/Bedienelement | Einzelwippe |
|-----------------------|-------------|

##### Bedienelemente und Anzeigen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl der Tasten | 1    |
| Mit Anzeige       | Nein |

##### Werkstoff

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Farbe        | Grün                     |
| Pantone-Code | Ähnlich zu Pantone 2217c |
| Glanzgrad    | Seidenmatt               |
| Werkstoff    | Thermoplast              |
| Oberfläche   | Lackiert                 |

##### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe  | 8 mm  |

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

##### Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

##### Konnektivität

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Montageart | Einrastfunktion |
|------------|-----------------|

##### Ausstattung

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
|------------------------------|----|

##### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK04 |

##### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

##### Texte

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Aufdruck | Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen |
|----------|---------------------------------|

##### Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
|------------------|---------------|

##### Geeignet für

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |