




WAN7050C07



Afdekking voor drukknop, 1-voudig, pijl opdruk, A.x/C.x, jade, hfgl.

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

##### Bediening en signalering

|                |     |
|----------------|-----|
| Aantal toetsen | 1   |
| Met indicator  | Nee |

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Groen       |
| Pantone-code            | 2217c       |
| Afwerking oppervlakte   | Zijdemat    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 8 mm  |

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

##### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Inklikbare montage |
|---------------|--------------------|

##### Samenstelling

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK04 |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

##### Teksten

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Opdruk | Met opgedrukt pijlsymbool |
|--------|---------------------------|

##### Identificatie

|               |               |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

##### Geschild voor

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |