




WAN7050C08



Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, gold, metallic

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippa

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Med indikator Nej

Material

Färg Guld

Pantone-kod 8383c

Ytbehandling Metallic

Material Termoplast

Behandling Lackad

Dimensioner

Höjd 55 mm

Bredd 55 mm

Djup 8 mm

Kapacitet

Antal moduler 0

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Utan

Typ av montering Snäppfäste

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Ja

Tillbehör

Har märksfält Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet IK IK04

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 40 °C

Text

Präglad Medpräglade pilsymboler

Identifiering

Sammansättning Centrum täckplatta

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja