




WAN7050C13



Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, canyon, matt

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Enkel vippa |
|---------------------|-------------|

##### Kontroller och indikatorer

|               |     |
|---------------|-----|
| Antal knappar | 1   |
| Med indikator | Nej |

##### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Röd        |
| Pantone-kod  | 7608c      |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Lackad     |

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 55 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Djup  | 8 mm  |

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

##### Anslutning

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan       |
| Typ av montering          | Snäppfäste |

##### Utrustning

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Ja |
|-------------------------------|----|

##### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK04 |

##### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

##### Text

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Präglad | Medpräglade pilsymboler |
|---------|-------------------------|

##### Identifiering

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sammansättning | Centrum täckplatta |
|----------------|--------------------|

##### Lämplig för

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |