




WAN7050C15



Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, peb, mt

Características técnicas

Arquitetura

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla simples |
|--------------------------|---------------|

Controlos e indicadores

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Número de teclas (gang) | 1   |
| Com indicador           | Não |

Materiais

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Cinzentos     |
| Código RAL | 7038          |
| Acabamento | Mate          |
| Material   | Termoplástico |
| Tratamento | Envernizado   |

Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 55 mm |
| Largura      | 55 mm |
| Profundidade | 8 mm  |

Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

Conexão

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

Conetividade

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de encaixe |
|------------------|---------------------|

Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Sim |
|---------------------------------|-----|

Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK04 |

Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

Texto

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Impressão | Com impressão de símbolos de setas |
|-----------|------------------------------------|

Identificação

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Sistema de montagem | Placa de cobertura central |
|---------------------|----------------------------|

Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |