




WAN7051C04



**Abdeckung Tastsensor, 2-fach, Pfeilaufdruck, A.x/C.x, aloe, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Steuer-/Bedienelement | Doppelwippe |
|-----------------------|-------------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl der Tasten | 2    |
| Mit Anzeige       | Nein |

**Werkstoff**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Farbe        | Grün                     |
| Pantone-Code | Ähnlich zu Pantone 5555c |
| Glanzgrad    | Matt                     |
| Werkstoff    | Thermoplast              |
| Oberfläche   | Lackiert                 |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe  | 8 mm  |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

**Anschluss**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

**Konnektivität**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Montageart | Einrastfunktion |
|------------|-----------------|

**Ausstattung**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
|------------------------------|----|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK04 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Aufdruck             | Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen |
| Montageart           | Abdeckung für Steckbefestigung  |
| Beschriftung         | Ohne Beschriftungsfeld          |
| Beleuchtung          | Beleuchtbar durch Status-LED    |
| Drucktaster          | Ja                              |
| Wippschalter/-taster | Für Wippschalter/-taster        |

**Kennzeichnung**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
|------------------|---------------|

**Geeignet für**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |