




WAN7051C05



Abdeckung Tastsensor, 2-fach, Pfeilaufdruck, A.x/C.x, carmin, halbgläzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Doppelwippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Mit Anzeige Nein

Werkstoff

Farbe Rot

Pantone-Code Ähnlich zu Pantone 7629c

Glanzgrad Seidenmatt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 55 mm

Breite 55 mm

Tiefe 8 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Einrastfunktion

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Aufdruck Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Montageart Abdeckung für Steckbefestigung

Beschriftung Ohne Beschriftungsfeld

Beleuchtung Beleuchtbar durch Status-LED

Drucktaster Ja

Wippschalter/-taster Für Wippschalter/-taster

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja