




WAN7051C08



Tecla BP x4, setas, A.x/C.x gold, met.

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 2

Com indicador Não

Materiais

Cor Dourado

Código Pantone 8383c

Acabamento Metálico

Material Termoplástico

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 55 mm

Largura 55 mm

Profundidade 8 mm

Capacidade

Número de módulos 0

Conexão

Tipo de conector/ficha Sem

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de encaixe

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP) IP20

Resistência ao impactos IK IK04

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

Texto

Impressão Com impressão de símbolos de setas

Modo de instalação Tampa para fixação de encaixe

Etiqueta Sem porta-etiqueta

Iluminação Pode ser iluminado pelo LED de estado

Botão de pressão Sim

Comutador basculante/botão de pressão Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes

Identificação

Sistema de montagem Placa de cobertura central

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Em conformidade com a diretiva RoHS Sim