




WAN7051C14



### Copertura per pulsante, 2 canali, serig. freccia, A.x/C.x, cobalt, opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Con indicatore No

##### Materiali

Colore Blu

Codice Pantone Simile a Pantone 286c

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

##### Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 8 mm

##### Numero di moduli

Numero di moduli 0

##### Connessione

Tipo di connettore Senza

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a incastro

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Si

##### Acessori

Con portaetichetta No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

##### Testo

Serigrafia Con serigrafia frecce

Tipo di montaggio Copertura per fissaggio a innesto

Etichettatura Senza portaetichetta

Illuminazione Illuminabile con LED di stato

Pulsante Si

Interruttore/pulsante a bilanciante Per interruttori/pulsanti a bilanciante

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

##### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si