




WAN7060C13

Płytką czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, canyon, ceglasty, mat

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

##### Materiały

Kolor Czerwony

Kod Pantone 7608c

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Lakierowany

##### Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 55 mm

Głębokość 8,5 mm

##### Pojemność

Liczba modułów 0

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

##### Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy

##### Sprzęt

Z soczewką Nie

##### Akcesoria

Pole opisowe Nie

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK02

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

##### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Płytką czołowa

##### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

