




WAS4055C03



## SCHUKO-wandcontactdoos, USB-C, Safety Plus, A.x/C.x, turf, mat

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Uitgangsstroom     | 3,0 A |
| Nominale stroom IN | 16 A  |

#### Spanning

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Uitgangsspanning | 5,0 - 9,0 V |
|------------------|-------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Uitgangsvermogen        | 20 W |
| Energieverbruik standby | 0 W  |

#### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur                                                     | Bruin       |
| Pantone-code                                              | 4695c       |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt      |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 11,35 %     |

#### Afmetingen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hoogte                   | 70,9 mm |
| Breedte                  | 70,9 mm |
| Diepte                   | 40 mm   |
| Aantal eenheden          | 1       |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm   |
| Inbouwdiepte             | 32 mm   |

#### Aansluiting

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Type connector/steker                               | Steekklem                 |
| Leidingdoorsnede                                    | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze        | Steekaansluiting                  |
| Met klauwbevestiging | Ja                                |
| Aansluitwijze        | Schroefbevestiging<br>Klemmontage |
| Type USB-aansluiting | C+C                               |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Heeft tekstveld | Nee    |
| Uitgerust met   | Zonder |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja          |
| Slagvastheid IK                            | IK05        |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20        |
| Type slot                                  | Zonder slot |
| Met mechanische vergrendeling              | Nee         |

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### Teksten

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Deur          | Centraalplaat          |
| Bedrading     | Doorverbinden mogelijk |
| Beveiliging   | Nee                    |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen       |
| Tekst         | Zonder tekstveld       |

#### Geschild voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

#### Afbeeldingen | tekeningen

