




WAN5011C02

**Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, hazel, mat**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

**Stroom / temperatuur**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nominale stroom IN | 0,065 A |
| Schakelstroom      | 0,065 A |
| Max. schakelstroom | 5 A     |

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 210 - 250 V |
| Nominale spanning | 250 V       |

**Voeding**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Voedingsspanning | 230 V +/- 10% |
|------------------|---------------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Instellingen**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Instelling comfort temperatuur | 5 - 30 °C |
|--------------------------------|-----------|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Bruin       |
| Pantone-code            | 2311c       |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 71 mm   |
| Breedte | 71 mm   |
| Diepte  | 28,5 mm |

**Scherf**

|             |     |
|-------------|-----|
| Met display | Nee |
|-------------|-----|

**Samenstelling**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Schakeltemperatuurverschil | 0,50 K            |
| Type thermostaat           | Ruimtethermostaat |
| Type sensor                | Temperatuurvoeler |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

**Aansluiting**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Soort contact | 1x wissel |
|---------------|-----------|

**Compatibiliteit**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Type HVAC-regeling | Verwarming<br>Koeling |
|--------------------|-----------------------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energiezuinigheidsklasse | I (1%) |
|--------------------------|--------|

**Teksten**

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montagewijze                  | Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk |
| Aansluitwijze                 | Met schroefklemmen                               |
| Met thermische terugkoppeling | Met thermische terugkoppeling via software       |
| Opdruk                        | Met opdruk                                       |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

#### Afbeeldingen | tekeningen

