




WAN5011C11

## Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, shell, mat

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

#### Stroom / temperatuur

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nominale stroom IN | 0,065 A |
| Schakelstroom      | 0,065 A |
| Max. schakelstroom | 5 A     |

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 210 - 250 V |
| Nominale spanning | 250 V       |

#### Voeding

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Voedingsspanning | 230 V +/- 10% |
|------------------|---------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Instellingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Instelling comfort temperatuur | 5 - 30 °C |
|--------------------------------|-----------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Beige       |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 71 mm   |
| Breedte | 71 mm   |
| Diepte  | 28,5 mm |

#### Scherf

|             |     |
|-------------|-----|
| Met display | Nee |
|-------------|-----|

#### Samenstelling

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Schakeltemperatuurverschil | 0,50 K            |
| Type thermostaat           | Ruimtethermostaat |
| Type sensor                | Temperatuurvoeler |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Aansluiting

|               |           |
|---------------|-----------|
| Soort contact | 1x wissel |
|---------------|-----------|

#### Compatibiliteit

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Type HVAC-regeling | Verwarming<br>Koeling |
|--------------------|-----------------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energiezuinigheidsklasse | I (1%) |
|--------------------------|--------|

#### Teksten

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montagewijze                  | Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk |
| Aansluitwijze                 | Met schroefklemmen                               |
| Met thermische terugkoppeling | Met thermische terugkoppeling via software       |
| Opdruk                        | Met opdruk                                       |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

#### Afbeeldingen | tekeningen

