




WAC7061BM



Płytkę czołową ściemniacz obrotowy, connectable, A.x/C.x, nocna czerń, mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrótowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Barwiony

Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 55 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zaciski śrubowe

Łączność

Rodzaj montażu Połączenie śrubowe

Connected Tak

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Płytkę czołową

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak