




WAC4010



Universele draaidimmer, Matter

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Koppelbaar	Ja
Standaard voor de connectiviteit van materie	Ja

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	30,6 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	48,6 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Vermogen

Energieverbruik standby	0,35 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	200 W
Vermogen gloeilamp	20 - 200 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 200 W
------------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 2.5 mm ²
Leidingdoorsnede	0,5 - 2,5 mm ²

Teksten

Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Bijpost-ingang	Bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

Samenstelling

Ingang voor nevenunit	Nee
-----------------------	-----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja