




WAK5010WM

Controlador ambiente KNX Secure branco mate

Características técnicas

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados	15 mA
Consumo de corrente durante a operação	15 mA

Funções

Unidade funcional central para remetente/atuador	Sim
Recetor integrado DCF77	Não
Possibilidade de serviço em paralelo	Sim
Com operação local	Sim

Materiais

Grupo material	Plástico Vidro
Cor	Branco-claro
Código RAL	9016

Dimensões

Dimensões	71 x 71 mm
Profundidade da montagem	10 mm

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Classe de eficiência energética	IV (2%)

Tensão

Tensão auxiliar	0 - 0 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

