




WAK2011

Taster Basic UP KNX Secure, 1fach, für A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	20 mA
---------------------------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Funktionen

Mit Raumthermostat	Nein
--------------------	------

Spannung

Betriebsspannung	21 - 32 V
------------------	-----------

Leistung

Stromaufnahme	20 mA
---------------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	28 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte	2
------------------------------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Kunststoff

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Architektur

Bussystem	KNX Secure
-----------	------------

Texte

Funktion	KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
Montageart	Klemmbefestigung Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
Schutz	Ohne
Temperatur	Temperaturmessung über internen Temperaturfühler
Spannung	Gleichspannungsdurchlässig

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja