




WAK2011

Inserto per pulsante, KNX Secure, 1 posto, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 20 mA

Connessione

Tipo di connettore Raccordo a innesto

Funzioni

Con termostato per ambienti No

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 21 - 32 V

Potenza

Corrente assorbita 20 mA

Serie

Profondità di installazione 28 mm

Profondità delle scatole da incasso 28 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 42 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 2

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Nero

Materiale Plastica

Schermo

Con display No

Architettura

Sistema bus KNX Secure

Testo

Funzione Funzioni KNX: on/off, invio valore, richiamo scenari

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Collegamento a vite di ogni inserto modulo tramite l'adattatore incluso con la scatola da incasso

Modalità di esercizio Modalità di esercizio per veneziane o persiana avvolgibile impostabile
Modalità di esercizio: comfort, riduzione notturna e protezione antigelo
Modalità operative: Off/automatico/manuale

Protezione nessuno

Temperatura Misurazione temperatura tramite sensore termico interno

Condizioni di impiego Tensione di comando CC passante

Dotazione

Collegamento bus integrato Sì

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si