




WAK2012

Taster Basic UP KNX Secure, 2fach, für A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 20 mA

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Funktionen

Mit Raumthermostat Nein

Spannung

Betriebsspannung 21 - 32 V

Leistung

Stromaufnahme 20 mA

Abmessungen

Einbautiefe 28 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 4

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Werkstoff

Farbe Schwarz

Werkstoff Kunststoff

Bildschirm

Mit Display Nein

Architektur

Bussystem KNX Secure

Texte

Funktion KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf

Montageart Klemmbefestigung
Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose

Betriebsart Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz
Betriebsarten Aus/automatisch/manuell

Schutz Ohne

Temperatur Temperaturmessung über internen Temperaturfühler

Spannung Gleichspannungsdurchlässig

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja