




Enjolveur prise de courant 2P+T à voyant gallery sand, plastique sable mat

Caractéristiques techniques

Matière

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 0 %                |
| Couleur                                                         | Gris beige         |
| Code Pantone                                                    | 406c               |
| Finition                                                        | Mat                |
| Matériau                                                        | Polycarbonate (PC) |
| Traitement                                                      | Non traité         |

Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |

Raccordement

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Type de connexion / prise | Broche de contact de protection |
|---------------------------|---------------------------------|

Connectivité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP21 |
| Résistance aux chocs IK   | IK05 |

Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Textes

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Impression          | Sans inscription                                       |
| Mode d'installation | Pour montage mural                                     |
| Marquage            | Sans marquage                                          |
| Housse              | Pour le recouvrement d'interrupteur/poussoir à bascule |

Identification

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base |
|------------------------------------------|-----------------|

Adapté à

|         |  |
|---------|--|
| gallery |  |
|---------|--|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |