



FM305

Ormar Quadro5, 1410x900x260 mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	1410 mm
Širina	880 mm
Dubina	260 mm
Debljina bočnog zida	2 mm

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Otpornost na udarce IK	IK10

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	9010
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

Oprema

Broj redova	9
-------------	---

Materijali

Obrada površine	Sjajno
-----------------	--------

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	1
Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

Električna struja

Nazivna struja In	630 A
-------------------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----