




KR02I2

ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ ΔΙΠΛΗ 4MM2 L+L 32A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα IN	24 A
---------------------	------

Ισχύς

Απώλεια ισχύος στο IN	0,77 W
-----------------------	--------

Διαστάσεις

Ύψος	48 mm
Πλάτος	6,1 mm
Βάθος	84,5 mm

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Σύνδεση με βίδες
----------------	------------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 4 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 4 mm ²

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Θερμοπλαστικό

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι