




WTS4155BM



Toma USB C+C 20W PD, series redondas, antracita mate

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Conectividad

Tipo de conexión	Conexión con tornillos
Conector/enchufe tipo USB	C+C

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad del montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	32 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	CC
------------------------------------	----

Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

Accesorios

Con fusibles modulares	Sí
Tiene espacio de etiquetado	No

Potencia

Potencia de salida	65 W
Consumo de potencia en espera	0,06 W

Tensión

Tensión de entrada	196 - 253 V
Tensión de salida	5-12 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal IN	0,2 A
Corriente de salida	3000 mA

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí