



WAW1031C06



Vippa enkel, transparent lins, A.x/C.x, ocean, halvblank

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippa

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Material

Färg Blå

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 36,77 %

Pantone-kod Motsvarar Pantone 281c

Ytbehandling Satinfinish

Material Termoplast

Behandling Lackad

Dimensioner

Höjd 55 mm

Bredd 55 mm

Djup 21 mm

Kapacitet

Antal moduler 0

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Utan

Typ av montering Klor

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Ja

Tillbehör

Har märksfält Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet IK IK05

Användbar i högre IP-klasser IP44 i kombination med tätningssats

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 40 °C

Text

Utförande Klämfäste

Märkning Utan märkfält

Belysning För belysning

Vippa strömställare/ tryckknapp Till vippströmställare/tryckknappar

Identifiering

Sammansättning Centrumbricka

Med tryck/prägling Nej

Konfiguration

Med taktil symbol Nej

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja