




WAW1031C07



Klawisz 1-krotny, soczewka przezroczysta, A.x/C.x, jade, półbłyszcząca

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Zielony

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 36,77 %

Kod Pantone Podobne do Pantone 2217c

Powierzchnia Satynowy mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Lakierowany

Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 55 mm

Głębokość 21 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy

Sprzęt

Z soczewką Tak

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Wyższa klasa IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Mocowanie zaciskowe

Oznaczenie Bez pola opisowego

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem

Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy Do łączników klawiszowych/łączników przyciskowych klawiszowych

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Z nadrukiem Nie

Konfiguracja

Z wyczuwalnym symbolem Nie

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak