




WAK7016C16

Copertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, saffron, opaco

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 6

Con indicatore No

#### Materiali

Colore Giallo

Codice Pantone Simile a Pantone 7409c

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

#### Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 12,3 mm

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Connessione

Tipo di connettore Senza

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

#### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

#### Acessori

Con portaetichetta No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

#### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì