

**CANALI CON GUIDE
SULLA BASE**
TIPOLOGIA DI PRODOTTO:

Canali porta cavi in materiale plastico

APPLICAZIONI:

Installazione a parete e/o soffitto



GAMMA:	BASI	ALTEZZE		
		40	60	80
<i>Dimensioni in mm</i>	60	X	X	
	80	X	X	
	100	X	X	X
	120	X	X	X
	150		X	X
	200		X	X

COLORI: Bianco RAL 9001

MATERIALE: PVC

**DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ:**

I prodotti della serie TA-GN rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" e risultano conformi ai requisiti essenziali da essa fissati.

La conformità alla direttiva è indicata mediante l'apposizione del marchio **CE** e di tutti i simboli o le marcature previste sul prodotto, sull'imballaggio, sulle istruzioni di montaggio o sul catalogo e mediante la piena rispondenza alle seguenti normative tecniche di prodotto.

**NORME
DI RIFERIMENTO:**

- EN 50085-1: "Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 1: prescrizioni generali"
- EN 50085-2-1: "Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 2-1: "Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto"

Grado di protezione dell'involucro secondo la norma EN 60529 "Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)": IP40

Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo (EN 50085-1 par. 6.2): 5 Joule

**TEMPERATURA MINIMA
DI IMMAGAZZINAMENTO
E TRASPORTO:** -45 °C

**TEMPERATURA MINIMA
DI INSTALLAZIONE
E UTILIZZO:** +5 °C

**TEMPERATURA MASSIMA
DI UTILIZZO:** +60 °C

**RESISTENZA
ALLA PROPAGAZIONE
DELLA FIAMMA
SECONDO LA NORMA
EN 60695-11-2:** non propagante la fiamma
(FIAMMA PREMISCELATA DA 1KW)

**AUTOESTINGUENZA DEL
MATERIALE SECONDO
LA NORMA UL94:** V0

**PROPRIETÀ ELETTRICHE
ISOLANTI:** sì (tensione nominale fino a 1000 V AC)

**RESISTENZA
MECCANICA:** smontabilità dei coperchi con attrezzo anche senza applicazione delle traversine di trattenuta cavi

**RESISTENZA
AGLI IMPATTI
EN 62262:** Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK): IK08

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:	Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale
		Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcol etilico	
	Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Non resistente	Non resistente	Resistente	Resistente

**ALTRE
CARATTERISTICHE:**

- Coperchio con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione
- Gamma completa di componenti ed accessori
- Fissaggio dei componenti con aggancio a scatto sul fondo del canale

**MARCHI
E CERTIFICAZIONI:** 

**CONFORMITÀ
ALLA DIRETTIVA
2011/65/CE (ROHS):** sì

