


Nová rozvodnice golf
ady VS a VF





Nový golf

Inovace z inspirace

Nový golf. Jednoduše více. Více nápadů, více přizpůsobivosti. Zcela nový koncept s množstvím nápadů z praxe, v souladu s tradicí Hager - zárukou kvality a inovace v elektrotechnice po již více než 50 let. Nový golf má mnoho nových vlastností, které usnadní vaši každodenní práci. Více prostoru pro kabeláž. Více variability - možnost montáže do zdi i do dutých přiček. Větší časová úspora díky větší propracovanosti a zjednodušení montážních kroků. Více pohodlí při montáži do dutých přiček díky kvalitním patentovaným přičytkám.



“Usnadňuje mi život
Především chci rozvodnici, s níž bude snadné pracovat. Chci mít snadný přístup k upevňovacím šroubům lišty DIN.



“Více prostoru pro mé prsty
Více místa pro kabeláž a pohodlnou montáž. Chci mít více místa pro kabeláž a úzkému prostoru.



“Zjednodušíme to
Otevřený design zajistí snadnou instalaci a montáž. Není to žádná věda, prostě snadná montáž.



“Jedna řada pro všechny situace
Proč nevytvořit jednu řadu pro drobné a bytové instalace? Proč mám každou chvíli měnit řadu skříní? Konec zmatků!



“Na detailu záleží
Proč nevyužít chytrých řešení? Proč nepotisknout obaly skříní schémata popisující jejich vlastnosti? Nemám při práci čas hledat v brožurách. Vše pro zjednodušení a úsporu času.

Není snadné zlepšit dobře zavedený výrobek. Vyžaduje to skutečně podrobný pohled. Ale to je přesně to, co naši inženýři udělali: každý detail, i ten nejmenší, byl podrobně prozkoumán, každý montážní krok byl detailně vyhodnocen. Vše, co se ukázalo jako ideální, bylo ponecháno, co bylo možné optimalizovat, bylo pečlivě zlepšeno.

Naši inženýři spolupracovali s experty - s vámi, našimi zákazníky, odborníky v elektrotechnice, aby využili vašich zkušeností a doporučení. Výsledkem je nový milník v elektroinstalacích. Díky zkušenostem z reálného života. Profesionálové profesionálům!

ada VF

Prostě krásný



Technická data:

- Krytí
IP30 při otevřených dveřích
IP40 při zavřených dveřích
IK07
- Třída izolace II
- Barevný odstín RAL 9010
- Jmenovitý proud:
pro přístroje do 63A
- Jmenovité napětí:
AC 400 V / 50Hz
- Testováno žhavou smyčkou 850°C

Standardy:

všechny nabízené produkty jsou v souladu s normou IEC 60439-3 a odpovídají směrnicím RoHS a WEEE

Odborníci doporučují



Rychlá montáž do dutých příček

Nově pro použití do zdí i dutých příček. Rychloupínací přichytky do dutých příček usnadňují montáž.



Více montážního prostoru práci urychluje a usnadňuje

- Snadnost instalace je zaručena větším prostorem pro práci a kabeláž mezi přístroji a vývody.
- Více prostoru za lištou DIN usnadňuje zapojení.



Snadné označení na zdi pro niku

Podélné označovací otvory umožňují přesně vyznačit otvor pro danou rozvodnici.




Držák svorkovnice PE + N

- Rychlá montáž držáku svorkovnice.
- Více prostoru pro pohodlné zapojení kabelových vývodů PE a N.



Dekorační proužky

Samolepící dekorativní proužky k nalepení na rám, aby se dosáhlo harmonického přechodu k okolí rozvodnice. Tyto proužky jsou dostupné v sedmi exkluzivních barvách.



Informace na obalech

Vlastnosti produktu jsou vyobrazeny ilustracemi na obalu.



Snadná a pohodlná fixace vodičů.

Patentovaná integrovaná kabelová fixace pomocí přichytek nebo standardním svazkováním vodičů.



Nerozbitné závěsy dveří

- S naším novým řešením jsou rozbité panty minulostí.
- Jednotný typ dveří pro zapuštěnou i nástěnnou montáž.
- Pravá i levá montáž dveří.

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 1 až 4 řady, 4 až 72 modulů, plná nebo průhledná dvířka, pro přístroje hloubky 70 mm.

Dveře umožňují pravou nebo levou montáž. Změna směru otevírání bez nutnosti demontáže krytu. Možnost doplnit zámkem s klíčky. Dveře se otvírají o 180°.

Rozvodnice obsahují:

- Mosaznou svorkovnici PE/N.
- Záslepovací krytky.
- Nový patentovaný popisový systém (VZ787N).
- Uchytné body pro fixaci vodičů jsou součástí skříně, integrované kabelové přičky (VZ699N) jsou volitelné (mimo 4 a 8 modulových skříněk).
- Dveře jsou opatřeny ochrannou fólií.

- Baleny v kartónu.
- Kryt umožňuje vyrovnání hloubky (4 mm u rozvodnic VF104 a VF108, 8 mm u ostatních výř. řad) v případě, že je skřín přiliš zapuštěná ve zdi (umožní srovnání s omítkou). Kryt může také být srovnán v horizontální rovině až o 2°.
- Rychloupínací přičky pro montáž do dutých příček jako příslušenství (VZ696N).

NOVÝ



VF104PD

golf VF 1 řadý 4 mod.

- Rozměr niky: 189 x 170 x 72 mm

Popis	Typ dveří
1 x 4 mod.	Plné
1 x 4 mod.	Transparentní

Mosazná svorkovnice PE + N




Záslepovací krytky



2 + 1/2

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
-	2	2	VF104PD
-	2	2	VF104TD



VF108PD

golf VF 1 řadý 8 mod.

- Rozměr niky: 189 x 242 x 72 mm

Popis	Typ dveří
1 x 8 mod.	Plné
1 x 8 mod.	Transparentní

Mosazná svorkovnice PE + N




Záslepovací krytky



2 + 1/2

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
-	3	3	VF108PD
-	3	3	VF108TD



VF112TD

golf VF 1 řadý 12 mod.

- Rozměr niky: 257 x 318 x 72 mm

Popis	Typ dveří
1 x 12 mod.	Plné
1 x 12 mod.	Transparentní

Mosazná svorkovnice PE + N



Záslepovací krytky



2 + 1/2

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
-	3	5	VF112PD
-	3	5	VF112TD



VF212PD

golf VF 2 řadý 24 mod.

- Rozměr niky: 382 x 318 x 72 mm

Popis	Typ dveří
2 x 12 mod.	Plné
2 x 12 mod.	Transparentní

Mosazná svorkovnice PE + N



Záslepovací krytky



2 x (2 + 1/2)

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
-	4	6	VF212PD
-	4	6	VF212TD



VF312PD

golf VF 3 řadý 36 mod.

- Rozměr niky: 507 x 318 x 72 mm

Popis	Typ dveří
3 x 12 mod.	Plné
3 x 12 mod.	Transparentní

Mosazná svorkovnice PE + N



Záslepovací krytky



3 x (2 + 1/2)

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
-	5	6	VF312PD
-	5	6	VF312TD



VF412PD

golf VF 4 řadý 48 mod.

- Rozměr niky: 652 x 318 x 72 mm

Popis	Typ dveří
4 x 12 mod.	Plné
4 x 12 mod.	Transparentní

Mosazná svorkovnice PE + N



Záslepovací krytky



4 x (2 + 1/2)

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
-	6	8	VF412PD
-	6	8	VF412TD

Technická data:

- Krytí
IP30 při otevřených dveřích
IP40 při zavřených dveřích
IK07
- Třída izolace II
- Barevný odstín RAL 9010
- Jmenovitý proud:
pro přístroje do 63A
- Jmenovité napětí:
AC 400 V / 50Hz
- Testováno žhavou
smyčkou 850°C

Standardy:

všechny nabízené produkty jsou
v souladu s normou IEC 60439-3
a odpovídají směrnici RoHS
a WEEE

NOVÝ



VF118PD

golf VF 1 řadý 18 mod.

- Rozměr niky: 257 x 426 x 72 mm

Mosazná svorkovnice PE + N Zaslepovací krytky



Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
1 x 18 mod.	Plně	1	4	5	VF118PD
1 x 18 mod.	Transparentní	1	4	5	VF118TD




VF218PD

golf VF 2 řadý 36 mod.

- Rozměr niky: 382 x 426 x 72 mm

Mosazná svorkovnice PE + N Zaslepovací krytky



Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
2 x 18 mod.	Plně	1	6	7	VF218PD
2 x 18 mod.	Transparentní	1	6	7	VF218TD




VF318PD

golf VF 3 řadý 54 mod.

- Rozměr niky: 507 x 426 x 72 mm

Mosazná svorkovnice PE + N Zaslepovací krytky



Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
3 x 18 mod.	Plně	1	7	8	VF318PD
3 x 18 mod.	Transparentní	1	7	8	VF318TD




VF418PD


golf VF 4 řadý 72 mod.

- Rozměr niky: 652 x 426 x 72 mm

Mosazná svorkovnice PE + N Zaslepovací krytky



Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
4 x 18 mod.	Plně	1	8	9	VF418PD
4 x 18 mod.	Transparentní	1	8	9	VF418TD



VF122TD

golf VF 1 řadý 22 mod.

- Rozměr niky: 257 x 498 x 72 mm

Mosazná svorkovnice PE + N Zaslepovací krytky



Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
1 x 22 mod.	Plně		4	6	VF122PD
1 x 22 mod.	Transparentní		4	6	VF122TD

ada VS

Prostě krásný



Technická data:

- Krytí
IP30 při otevřených dveřích
IP40 při zavřených dveřích
IK07
- Třída izolace II
- Barevný odstín RAL 9010
- Jmenovitý proud:
pro přístroje do 63A
- Jmenovité napětí:
AC 400 V / 50Hz
- Testováno žhavou smyčkou 650°C

Standards:

všechny nabízené produkty jsou v souladu s normou IEC 60439-3 a odpovídají směrnici RoHS a WEEE

Odborníci doporučují



Snadné a pohodlné uspořádání vodičů

- Patentovaná integrovaná kabelová fixace pomocí přichytek, nebo standardním svazkováním vodičů.
- Víceúčelové přichytky pro:
 - upevnění kabelů vně rozvodnice
 - větší pohodlí při práci
 - fixace vodičů uvnitř rozvodnice při dokončení.



Držák svorkovnice PE + N

- Rychlá montáž držáku svorkovnice.
- Více prostoru pro pohodlné zapojení kabelových vývodů PE a N.



Informace na obalech

Vlastnosti produktu jsou vyobrazeny ilustracemi na obalu.



Více montážního prostoru práci urychluje a usnadňuje

- Snadnost instalace je zaručena větším prostorem pro práci a kabeláž mezi přístroji a vývody.
- Více prostoru za lištou DIN usnadňuje zapojení.



Snadné upevnění DIN lišt do fixačních otvorů šetří čas i energii

- Způsob přichycení DIN lišty umožňuje rychlou montáž a demontáž.
- Otvory mimo oblast pro modulové přístroje umožňují okamžitý přístup bez demontáže přístrojů.



Spojky pro svislé nebo vodorovné spojení.

Spojka umožňuje spojení rozvodnic horizontálně nebo vertikálně.



Rychlé a bezpečné upevnění krytu

- Šroub s pootočením o 90° pro upevnění krytu a dvířek.
- Šroub je zajištěn proti vypadnutí - ztráta vyloučena.



Nerozbitné závěsy dveří

- S naším novým řešením jsou rozbité panty minulostí.
- Jednotný typ dveří pro zapuštěnou i nástěnnou montáž.
- Pravá i levá montáž dveří.

Rozvodnice pro nástěnnou montáž, 1 až 4 řady, 4 až 72 modulů, plná nebo průhledná dvířka, pro přístroje hloubky 70 mm. Dveře umožňují pravou nebo levou montáž. Změna směru otevírání bez nutnosti demontovat kryt. Dveře se otvírají o 180°. Vstup do rozvodnice může být jednotlivými kabely, nebo lištou.

Rozvodnice obsahují:

- Mosaznou svorkovnici PE + N
- Záslepovací krytky
- Přímé uchycení DIN lišt na zadní stěnu skříňe nechávající dostatečný prostor pro kabeláž.
- Nový patentovaný popisový systém (VZ787N)
- Dveře jsou opatřeny ochrannou fólií.

- Baleny v kartónu
- Úchytné body pro fixaci vodičů jsou součástí skříňe, integrované kabelové přichytky (VZ699N) jsou volitelným příslušenstvím.

NOVÝ





VS104TD

golf VS 1 řadý 4 mod.

- Vnější rozměry: 184 x 138 x 99 mm

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
1 x 4 mod.	Plné	-	2	2	VS104PD
1 x 4 mod.	Transparentní	-	2	2	VS104TD





VS108PD

golf VS 1 řadý 8 mod.

- Vnější rozměry: 184 x 210 x 99 mm

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
1 x 8 mod.	Plné	-	3	3	VS108PD
1 x 8 mod.	Transparentní	-	3	3	VS108TD




VS112TD

golf VS 1 řadý 12 mod.

- Vnější rozměry: 252 x 282 x 99 mm

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
1 x 12 mod.	Plné	-	3	5	VS112PD
1 x 12 mod.	Transparentní	-	3	5	VS112TD




VS212PD

golf VS 2 řadý 24 mod.

- Vnější rozměry: 377 x 282 x 99 mm

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
2 x 12 mod.	Plné	-	4	6	VS212PD
2 x 12 mod.	Transparentní	-	4	6	VS212TD




VS312TD

golf VS 3 řadý 36 mod.

- Vnější rozměry: 500 x 282 x 99 mm

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
3 x 12 mod.	Plné	-	5	6	VS312PD
3 x 12 mod.	Transparentní	-	5	6	VS312TD




VS412PD

golf VS 4 řadý 48 mod.

- Vnější rozměry: 647 x 282 x 99 mm

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
4 x 12 mod.	Plné	-	6	8	VS412PD
4 x 12 mod.	Transparentní	-	6	8	VS412TD



Technická data:

- Krytí
IP30 při otevřených dveřích
IP40 při zavřených dveřích
IK07
- Třída izolace II
- Barevný odstín RAL 9010
- Jmenovitý proud:
pro přístroje do 63A
- Jmenovité napětí:
AC 400 V / 50Hz
- Testováno žhavou smyčkou
650°C

Standardy:

všechny nabízené produkty jsou
v souladu s normou IEC 60439-3
a odpovídají směrnici RoHS
a WEEE

NOVÝ



VS118TD

golf VS 1 řadý 18 mod.

- Vnější rozměry: 252 x 390 x 99 mm

Mosazná svorkovnice PE + N



Zaslepovací krytky



2 + 1/2

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
1 x 18 mod.	Plně	1	4	5	VS118PD
1 x 18 mod.	Transparentní	1	4	5	VS118TD



VS218PD

golf VS 2 řadý 36 mod.

- Vnější rozměry: 377 x 390 x 99 mm

Mosazná svorkovnice PE + N



Zaslepovací krytky



2 x (2 + 1/2)

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
2 x 18 mod.	Plně	1	6	7	VS218PD
2 x 18 mod.	Transparentní	1	6	7	VS218TD



VS318PD

golf VS 3 řadý 54 mod.

- Vnější rozměry: 500 x 390 x 99 mm

Mosazná svorkovnice PE + N



Zaslepovací krytky



3 x (2 + 1/2)

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
3 x 18 mod.	Plně	1	7	8	VS318PD
3 x 18 mod.	Transparentní	1	7	8	VS318TD



VS418PD

golf VS 4 řadý 72 mod.

- Vnější rozměry: 647 x 390 x 99 mm

Mosazná svorkovnice PE + N




Zaslepovací krytky



4 x (2 + 1/2)

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
4 x 18 mod.	Plně	1	8	9	VS418PD
4 x 18 mod.	Transparentní	1	8	9	VS418TD



VS122TD

golf VF 1 řadý 22 mod.

- Vnější rozměry: 252 x 462 x 99 mm

Mosazná svorkovnice PE + N



Zaslepovací krytky



2 + 1/2

Popis	Typ dveří	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Obj. č.
1 x 22 mod.	Plně		4	6	VS122PD
1 x 22 mod.	Transparentní		4	6	VS122TD

Nové rozvodnice golf mají ucelenou řadu příslušenství od kabelových spon až po svorky pro upevnění do dutých příček. Každý jednotlivý doplněk je koncipován pro úsporu času a zjednodušení montáže.

K těmto rozvodnicím se dodává i takové příslušenství a náhradní díly jako zámky s klíči, dveře... Rozvodnice pro zapuštěnou montáž je možné opatřit nalepovacími proužky různých barev a odstínů (jako tmavé dřevo,

světle hnědé dřevo, hliník, kámen, červený, modrý, zlatý ...). To umožní pohodlné začlenění rozvodnice do interiéru.

NOVÝ



Náhradní dveře

- Dveře zhotoveny z plastu
- Plné dveře - RAL 9010

Popis	Pro rozvodnice	Jedn.	Obj. č. transparentní	Obj. č. plné
Náhradní dveře	VF/VS104	1	VZ621N	VZ601N
Náhradní dveře	VF/VS108	1	VZ622N	VZ602N
Náhradní dveře	VF/VS112	1	VZ623N	VZ603N
Náhradní dveře	VF/VS212	1	VZ624N	VZ604N
Náhradní dveře	VF/VS312	1	VZ625N	VZ605N
Náhradní dveře	VF/VS412	1	VZ626N	VZ606N
Náhradní dveře	VF/VS118	1	VZ627N	VZ607N
Náhradní dveře	VF/VS218	1	VZ628N	VZ608N
Náhradní dveře	VF/VS318	1	VZ629N	VZ609N
Náhradní dveře	VF/VS418	1	VZ630N	VZ610N



Samolepící dekorační proužek pro rozvodnice VF


rozměr 3 m x 8 mm

Popis	Barva	Jedn.	Obj. č.
Dekorační proužek	oranžová	1	VZ832N
Dekorační proužek	černá mat.	1	VZ833N
Dekorační proužek	žlutá	1	VZ834N
Dekorační proužek	černá žula	1	VZ835N
Dekorační proužek	dřevo	1	VZ836N
Dekorační proužek	buk	1	VZ837N
Dekorační proužek	zlatý	1	VZ838N
Dekorační proužek	hliníkový	1	VZ839N
Dekorační proužek	cabon	1	VZ840N
Dekorační proužek	chrom	1	VZ841N



Přídavné držáky svorek N a PE pro K140 - K158

Popis	Jedn.	Obj. č.
Držák pro svorkovnice N a PE pro VF/VS 4 M	1	VZ701N
Držák pro svorkovnice N a PE pro VF/VS 8 M	1	VZ702N
Držák pro svorkovnice N a PE pro VF/VS 12 M	1	VZ703N
Držák pro svorkovnice N a PE pro VF/VS 18 a 22 M	1	VZ704N



Přídavné svorkovnice

Připojitelnost vodičů

Popis	Svorky s předmontovaným soklem			Svorky bez soklu
	N	PE	L	
Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	
2 x 16 mm ² + 2 x 10 mm ²	--	--	KM04L	K140
3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	KM07N	KM07E	KM07L	K142
5 x 16 mm ² + 6 x 10 mm ²	KM11N	KM11E	KM11L	K144
6 x 16 mm ² + 7 x 10 mm ²	KM13N	KM13E	--	K148
1 x 25 mm ² + 8 x 16 mm ²	KM17N	KM17E	--	K156
1 x 25 mm ² + 11 x 16 mm ² + 13 x 10	KM25N	KM25E	--	K158



VZ794N

Zámek

Dodáván se 2 klíči

Popis	Jedn.	Obj. č.
Zámek	1	VZ794N



VZ696N

Přichytky do dutých příček

Popis	Jedn.	Obj. č.
Přichytky do dutých příček	4 ks	VZ696N



VZ699N

Kabelové spony VF / VS

Popis	Jedn.	Obj. č.
Kabelové spony VF / VS	4 ks	VZ699N



VZ789N

Krytky pro VS

Dodáváné se spojkami

Popis	Jedn.	Obj. č.
Krytky pro VS	4 ks	VZ789N



VZ786N

Držáky pro upevnění na zed'

Popis	Jedn.	Obj. č.
Držáky pro upevnění na zed'	4 ks	VZ786N



VZ787N


Transparentní kryt se štítky VF / VS 450 mm

Popis	Jedn.	Obj. č.
Transparentní kryt VF / VS 450 mm	4 ks	VZ787N
Nalepovací štítky	4 ks	VZ788N

Kabelové vstupy

- horní/spodní strana

Jedna strana vybavena odnímatelnou kabelovou přírubou, mimo VF104 a VF108. Druhá strana - pevná, vybavena předlisy s průměry 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm. Rozvodnice je možno otočit o 180° (výsuvná příruba může být v poloze horní nebo dolní).



Kabelové přívody


- boční strany

Každá rozvodnice má předlisovaný otvor Ø 25 mm v horní i spodní části na levé i pravé straně. Od velikosti 24 modulů je předlisovaný otvor Ø 25 mm i mezi lištami DIN. Rozvodnice pro 4 a 8 modulů nemají žádné boční polisy.

Rozměry // mm

Obj. č.		Rozměry rámečku				Rozměry niky	
		A	H	E	F		
VF104...	1 row 4	204	225	170	189		
VF108...	2 row 8	275	225	242	189		
VF112...	1 row 12	352	293	318	257		
VF212...	2 row 12	352	418	318	382		
VF312...	3 row 12	352	543	318	507		
VF412...	4 row 12	352	688	318	652		
VF118...	1 row 18	460	293	426	257		
VF218...	2 row 18	460	418	426	382		
VF318...	3 row 18	460	543	426	507		
VF418...	4 row 18	460	688	426	652		
VF122...	1 row 22	532	293	498	257		

Rozměr niky je rozměrem minimálním.



Rozměry otvoru pro rozvodnice do dutých přiček


Obj. č.	E	F
VF104...	170	189
VF108...	242	189
VF112...	318	257
VF212...	318	382
VF312...	318	507
VF412...	318	652
VF118...	426	257
VF218...	426	382
VF318...	426	507
VF418...	426	652
VF122...	498	257

Hloubka otvoru musí být min. 72 mm.



Kabelové vstupy

- horní/spodní strana

Jedna strana vybavena odnímatelnou kabelovou přírubou, mimo VF104 a VF108. Druhá strana - pevná, vybavena předlisy s průměry 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm. Rozvodnice je možno otočit o 180° (výsuvná příruba může být v poloze horní nebo dolní).



Obj. č.		Vnější rozměry		Rozteče pro upevnění na zeď		
		A	H	E	F	G
VS104...	1 row 4	137,5	183,5	101	68	58
VS108...	2 row 8	209,5	183,5	173,5	68	58
VS112...	1 row 12	281,5	251,5	221,5	135,5	58
VS212...	2 row 12	281,5	376,5	221,5	260,5	58
VS312...	3 row 12	281,5	500	221,5	385,5	58
VS412...	4 row 12	281,5	646,5	221,5	491	78
VS118...	1 row 18	389,5	251,5	329,5	135,5	58
VS218...	2 row 18	389,5	376,5	329,5	260,5	58
VS318...	3 row 18	389,5	500	329,5	385,5	58
VS418...	4 row 18	389,5	646,5	329,5	491	78
VS122...	1 row 22	461,5	251,5	401,5	135,5	58



Hager Electro s.r.o.
Poděbradská 56/186
180 66 Praha 9, Hloubětín
Telefon +420 281 045 721
Telefax +420 266 107 310

www.hager.cz

