

Väggskåp, djup 275 mm och 350 mm:

- Skyddsklass I och II, IP 54
- Höjd 1850 mm, utan sockel
- Bredd 2 - 5 fält
- Djup 275 mm och 350 mm
- 288 till 720 modulplatser
- Färg RAL 7035 (ljusgrå)
- Bärskenefäste inställbart


Inbyggnadssystem för nätspänning:

- AC 50 Hz 230/400 V
 - AC 50 Hz 400/690 V
- Max märkström 630 A.

OBS:

Djup 350 mm:

Bärskenor monteras normalt i position 7 och 8 (framifrån).
Monteras bärskenor djupare behövs beröringsskydden (tillbehör) **FZ851** (≠) eller **FZ852** (☐).



Materialbeskrivning:

Skåpsmantel:

- 1,5 mm stålplåt, elektrolytförzinkad, pulverlackerad
- Inuti skåpet är sidor och ryggplåt täckta med plastskivor
- Skåpsidoväggar med hålanvisningar i nederkant för samlings-skenor
- Sammanbyggbara invid varandra
- Golvsocklar 100 mm eller 200 mm används. (beställs separat)

Dörr:

- 1,5 mm stålplåt, elektrolytförzinkad, pulverlackerad
- Frontmonterad med dolda justerbara gångjärn
- Dörren kan höger eller vänsterhängas
- Tätande gummilist är olje och temperaturbeständig
- Öppningsvinkel 162°
- Från och med bredd 1050 mm dubbeldörr

Dörrlås:

- Trepunkts spanjolettlåsning med vridhantag
- Kan kompletteras eller utbytas mot diverse låsvarianter

Fasta kabelgenomföringar:

- Övre kabelgenomföring av tvåkomponent (FZ402), utbytbar mot alla flänsar för IP 54
- Undre kabelgenomföring utan fläns utan Golvsockel

Universalfläns för IP 54 - skåp:

Införingsmöjligheter

Antal ledningar Ny	Ledningstjocklek (mm) från - till	Ledningsexempel ledningsarea i mm ² från - till		
		EKK	EKKJ	AKKJ
24	9 - 11,5	3x1,5 - 5x1,5	1x4 - 1x16	-
12	11 - 16	3x2,5 - 5x4	1x16 - 3x6	-
4	12,5 - 20	3x4 - 5x10	3x2,5 - 5x6	-
2	13 - 27,5	3x4 - 4x25	3x2,5 - 4x25	-
2	16 - 32	3x6 - 4x35	3x6 - 4x50	-
1	25 - 50	4x25 - 5x25	3x25 - 3x240	1x120 - 4x70

Normer och föreskrifter:

- Provat enligt VDE 0660, Del 500
- Måttnorm enligt DIN 43 870
- Kapslingsklass IP 54 enligt VDE 0470 (DIN EN 60529)
- Skydd mot direkt beröring: IP 3X med öppen dörr
- Luft och krypavstånd enligt VDE0110, del 1 och 2 / 1.89
- Isoleringspänning 800 V AC
- Överspänningskategori III/IV
- Nedsmutningskategori 3
- Isolermaterial II

Fästmått golvskåp IP 54:

Djup 275 mm och 350 mm

H (mm)		B			
		550	800	1050	1300
1850	F	1887	1887	1887	1887
	A	405	655	905	1155

**Golvsåp IP 54, djup 275 och 350 mm
- för inbyggnadssystem univers**

- Mått till bårskenor är angivna i främre och bakre position

Bårskenor kan placeras i 7/13 (350 mm djup) olika positioner med 12,5 mm emellan.

