


SE




i SE För verifieringstester av utlösningstiden för en elektrisk installation intygar Hager att differentialbrytarna av märket Hager som överensstämmer med standarderna EN 61008-2-1 och EN 61009-2-1 löser ut så snart de utsätts för en ström på $5 \cdot I_{\Delta n}$ enligt de tider som beskrivs i tabell 41.1 i DIN VDE 0100-410-standardens daterad oktober 2018.

Jordfelsbrytare 16 - 63A




Får endast installeras av behörig elinstallatör.



Säkring eller dvärgbrytare.



14 mm max.



Jordfelsbrytare 16 - 63A.




Anslutning av 3 faser utan nolla eller 1- fas.




~~30 mA~~ 400V
30 mA 230V = OK


Positiv kontaktindikation.




TEST/Jordfelsindikation: testas regelbundet, jordfelsbrytaren måste lösa ut.



Märkning på produkt.



Plomberbara anslutningslock.



16 - 63A

2 ■ CZN005

4 ■ CZN006

För låsanordning, hjälpkontakter och shuntutlösare, tillbehör, see huvud katalog. Backup-skydd - dvärgbrytare eller säkringar (see huvud katalog).



Garanti

Hager lämnar 24 månaders garanti från fakturadatumet; garantin gäller alla fabrikations och materialfel och gäller under förutsättning att felaktig produkt returneras tillsammans med en förklaring av felet och kopia av fakturan via ansvarig installatör och grossist; Garantin gäller ej om hagers kvalitetskontroll finner att produkten är i fullgot skick eller att den ej installerats enl. gällande föreskrifter.







Skydd mot damm

Skydda den elektriska installationen mot damm vid arbete, om inte kapslingen håller IP5x.



Anslutning 1.



Anslutning 2.

