


**Brandschutzkanal  
FWK Plus  
Bestellhilfe  
November 2023**

- Geprüfte Feuerwiderstandsklasse EI30, 60, 90
- klassifiziert nach DIN EN 13501-2
- Flucht- und Rettungswege bleiben 90 min. passierbar
- Das Übertragen von Feuer und Rauch wird in angrenzende Brandabschnitte verhindert

- Automatische Selbsterdung zwischen Ober- und Unterteil durch selbst schneidende Kupplungen
- Kupplungen werden gesteckt, nicht geschraubt.
- Einfache Leitungsverlegung durch Ordnungstrennwände für Strom- und Datenkabel
- Unverlierbare Kabelklammern für eine einfache Nachbelegung
- Kein Einfädeln, da Kabelklammer aushängbar ist
- Aufrastender Deckel, dadurch ist eine Nachinstallation und Revision jederzeit möglich




**Max. Leitungsbelegung  
Ø 11 mm –  
Füllgrad 0.5**

**Unter- und  
Oberteil**  
Stahlblech

**Kupplung**  
Stahlblech

**FWKP60060**



10

**FWKP6006009016**  
verkehrsweiß  
VPE 2 m  
PrGr T351  
156,50 €/m  
Gew. = 2,72 kg


**FWKP6006099016**  
verkehrsweiß  
VPE 1 St  
PrGr T351  
55,30 €/St  
Gew. = 0,289 kg  
Maß a = 85 mm  
Maß b = 50 mm

10

**FWKP600600VERZ**  
verzinkt  
VPE 2 m  
PrGr T351  
128,30 €/m  
Gew. = 2,72 kg

**FWKP600609VERZ**  
verzinkt  
VPE 1 St  
PrGr T351  
47,50 €/St  
Gew. = 0,289 kg  
Maß a = 85 mm  
Maß b = 50 mm

**FWKP60100**



20

**FWKP6010009016**  
verkehrsweiß  
VPE 2 m  
PrGr T351  
199,10 €/m  
Gew. = 3,529 kg


**FWKP6010099016**  
verkehrsweiß  
VPE 1 St  
PrGr T351  
63,30 €/St  
Gew. = 0,369 kg  
Maß a = 85 mm  
Maß b = 50 mm

20

**FWKP601000VERZ**  
verzinkt  
VPE 2 m  
PrGr T351  
165,70 €/m  
Gew. = 3,529 kg

**FWKP601009VERZ**  
verzinkt  
VPE 1 St  
PrGr T351  
61,90 €/St  
Gew. = 0,369 kg  
Maß a = 85 mm  
Maß b = 50 mm

**FWKP60150**



30

**FWKP6015009016**  
verkehrsweiß  
VPE 2 m  
PrGr T351  
226,70 €/m  
Gew. = 4,521 kg

**FWKP6015099016**  
verkehrsweiß  
VPE 1 St  
PrGr T351  
73,90 €/St  
Gew. = 0,464 kg  
Maß a = 85 mm  
Maß b = 50 mm









30

**FWKP601500VERZ**  
verzinkt  
VPE 2 m  
PrGr T351  
189,10 €/m  
Gew. = 4,521 kg

**FWKP601509VERZ**  
verzinkt  
VPE 1 St  
PrGr T351  
68,60 €/St  
Gew. = 0,464 kg  
Maß a = 85 mm  
Maß b = 50 mm


### Lieferfarben

VERZ, verzinkt  
RAL 9016, verkehrsweiß  
Pulverbeschichtung

							
Endstück	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	T-Stück	Wandanschluss- blende	Abschluss-Stück zu Wand- schlussblende	Längenanpass- stück
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>FWKP600609016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 56,60 €/St  Gew. = 0,165 kg Maß a = 40 mm	<b>FWKP6006049016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 136,00 €/St  Gew. = 0,992 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP6006039016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 141,50 €/St  Gew. = 1,329 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP6006059016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 132,90 €/St  Gew. = 0,995 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP6006089016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 124,80 €/St  Gew. = 1,22 kg Maß a = 160 mm Maß b = 260 mm	<b>FWKP60060W9016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 136,40 €/St  Gew. = 1,105 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP60060W49016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 140,60 €/St  Gew. = 0,556 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP6006079016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 63,30 €/St  Gew. = 0,296 kg Maß a = 75 mm Maß b = 50 mm
<b>FWKP600606VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 42,80 €/St  Gew. = 0,165 kg Maß a = 40 mm	<b>FWKP600604VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 97,10 €/St  Gew. = 0,992 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP600603VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 109,90 €/St  Gew. = 1,329 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP600605VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 96,20 €/St  Gew. = 0,995 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP600608VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 110,50 €/St  Gew. = 1,22 kg Maß a = 160 mm Maß b = 260 mm	<b>FWKP60060WVERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 112,10 €/St  Gew. = 1,105 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP60060W4VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 116,30 €/St  Gew. = 0,556 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP600607VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 53,30 €/St  Gew. = 0,297 kg Maß a = 75 mm Maß b = 50 mm
<b>FWKP6010069016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 89,30 €/St  Gew. = 0,234 kg Maß a = 40 mm	<b>FWKP6010049016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 157,20 €/St  Gew. = 1,326 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP6010039016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 174,60 €/St  Gew. = 1,764 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP6010059016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 145,10 €/St  Gew. = 1,473 kg Maß a = 200 mm	<b>FWKP6010089016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 153,10 €/St  Gew. = 1,772 kg Maß a = 200 mm Maß b = 300 mm	<b>FWKP60100W9016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 172,80 €/St  Gew. = 1,293 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP60100W49016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 178,00 €/St  Gew. = 0,743 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP6010079016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 86,60 €/St  Gew. = 0,373 kg Maß a = 75 mm Maß b = 50 mm
<b>FWKP601006VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 72,90 €/St  Gew. = 0,234 kg Maß a = 40 mm	<b>FWKP601004VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 123,00 €/St  Gew. = 1,326 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP601003VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 135,50 €/St  Gew. = 1,764 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP601005VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 121,70 €/St  Gew. = 1,473 kg Maß a = 200 mm	<b>FWKP601008VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 123,00 €/St  Gew. = 1,772 kg Maß a = 200 mm Maß b = 300 mm	<b>FWKP60100WVERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 141,80 €/St  Gew. = 1,293 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP60100W4VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 147,30 €/St  Gew. = 0,743 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP601007VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 83,70 €/St  Gew. = 0,373 kg Maß a = 75 mm Maß b = 50 mm
<b>FWKP6015069016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 101,70 €/St  Gew. = 0,315 kg Maß a = 40 mm	<b>FWKP6015049016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 179,20 €/St  Gew. = 1,703 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP6015039016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 199,10 €/St  Gew. = 2,253 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP6015059016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 160,80 €/St  Gew. = 2,13 kg Maß a = 250 mm	<b>FWKP6015089016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 174,60 €/St  Gew. = 2,505 kg Maß a = 250 mm Maß b = 350 mm	<b>FWKP60150W9016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 196,70 €/St  Gew. = 1,528 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP60150W49016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 203,00 €/St  Gew. = 0,979 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP6015079016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 77,70 €/St  Gew. = 0,467 kg Maß a = 75 mm Maß b = 50 mm
<b>FWKP601506VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 82,80 €/St  Gew. = 0,315 kg Maß a = 40 mm	<b>FWKP601504VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 140,20 €/St  Gew. = 1,703 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP601503VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 154,50 €/St  Gew. = 2,253 kg Maß a = 160 mm	<b>FWKP601505VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 138,60 €/St  Gew. = 2,13 kg Maß a = 250 mm	<b>FWKP601508VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 139,40 €/St  Gew. = 2,505 kg Maß a = 250 mm Maß b = 350 mm	<b>FWKP60150WVERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 161,50 €/St  Gew. = 1,528 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP60150W4VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 167,70 €/St  Gew. = 0,979 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP601507VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 92,80 €/St  Gew. = 0,467 kg Maß a = 75 mm Maß b = 50 mm

- Geprüfte Feuerwiderstandsklasse EI30, 60, 90
- klassifiziert nach DIN EN 13501-2 Teil 2
- Flucht- und Rettungswege bleiben 90 min. passierbar
- Das Übertragen von Feuer und Rauch wird in angrenzende Brandabschnitte verhindert

- Automatische Selbsterdung zwischen Ober- und Unterteil durch selbst schneidende Kupplungen
- Kupplungen werden gesteckt, nicht geschraubt.
- Einfache Leitungsverlegung durch Ordnungstrennwände für Strom- und Datenkabel
- Unverlierbare Kabelklammern für eine einfache Nachbelegung
- Kein Einfädeln, da Kabelklammer aushängbar ist
- Aufrastender Deckel, dadurch ist eine Nachinstallation und Revision jederzeit möglich




**Max. Leitungsbelegung  
Ø 11 mm –  
Füllgrad 0.5**

**Unter- und  
Oberteil**  
Stahlblech

**Kupplung**  
Stahlblech

### FWKP100150



60

**FWKP10015009016**  
verkehrsweiß  
VPE 2 m  
PrGr T351  
265,40 €/m  
Gew. = 5,328 kg


**FWKP10015099016**  
verkehrsweiß  
VPE 1 St  
PrGr T351  
87,30 €/St  
Gew. = 0,592 kg  
Maß a = 85 mm  
Maß b = 50 mm

60

**FWKP1001500VERZ**  
verzinkt  
VPE 2 m  
PrGr T351  
221,20 €/m  
Gew. = 5,328 kg

**FWKP1001509VERZ**  
verzinkt  
VPE 1 St  
PrGr T351  
78,10 €/St  
Gew. = 0,592 kg  
Maß a = 85 mm  
Maß b = 50 mm

### FWKP100250



100

**FWKP10025009016**  
verkehrsweiß  
VPE 2 m  
PrGr T351  
324,50 €/m  
Gew. = 7,416 kg

**FWKP10025099016**  
verkehrsweiß  
VPE 1 St  
PrGr T351  
89,90 €/St  
Gew. = 0,766 kg  
Maß a = 85 mm  
Maß b = 50 mm

100









**FWKP1002500VERZ**  
verzinkt  
VPE 2 m  
PrGr T351  
273,80 €/m  
Gew. = 7,416 kg

**FWKP1002509VERZ**  
verzinkt  
VPE 1 St  
PrGr T351  
79,70 €/St  
Gew. = 0,766 kg  
Maß a = 85 mm  
Maß b = 50 mm

- Aufrastender Deckel, dadurch ist eine Nachinstallation und Revision jederzeit möglich

### Lieferfarben

VERZ, verzinkt  
RAL 9016, verkehrsweiß  
Pulverbeschichtung

							
Endstück	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	T-Stück	Wandanschlussblende	Abschluss-Stück zu Wandanschlussblende	Längenanpassstück
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>FWKP10015069016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 118,80 €/St  Gew. = 0,424 kg Maß a = 40 mm	<b>FWKP10015049016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 209,50 €/St  Gew. = 2,226 kg Maß a = 200 mm	<b>FWKP10015039016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 232,90 €/St  Gew. = 3,304 kg Maß a = 200 mm	<b>FWKP10015059016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 188,00 €/St  Gew. = 2,512 kg Maß a = 250 mm	<b>FWKP10015089016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 204,20 €/St  Gew. = 2,922 kg Maß a = 250 mm Maß b = 350 mm	<b>FWKP100150W9016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 230,10 €/St  Gew. = 1,9 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP60150W49016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 203,00 €/St  Gew. = 0,979 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP10015079016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 107,60 €/St  Gew. = 0,611 kg Maß a = 75 mm Maß b = 50 mm
<b>FWKP1001506VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 96,90 €/St  Gew. = 0,424 kg Maß a = 40 mm	<b>FWKP1001504VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 163,90 €/St  Gew. = 2,226 kg Maß a = 200 mm	<b>FWKP1001503VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 180,70 €/St  Gew. = 3,304 kg Maß a = 200 mm	<b>FWKP1001505VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 162,10 €/St  Gew. = 2,512 kg Maß a = 250 mm	<b>FWKP1001508VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 163,20 €/St  Gew. = 2,922 kg Maß a = 250 mm Maß b = 350 mm	<b>FWKP100150WVERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 189,30 €/St  Gew. = 1,9 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP60150W4VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 167,70 €/St  Gew. = 0,979 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP1001507VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 105,50 €/St  Gew. = 0,611 kg Maß a = 75 mm Maß b = 50 mm
<b>FWKP10025069016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 126,40 €/St  Gew. = 0,64 kg Maß a = 40 mm	<b>FWKP10025049016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 236,10 €/St  Gew. = 3,117 kg Maß a = 200 mm	<b>FWKP10025039016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 285,60 €/St  Gew. = 4,556 kg Maß a = 200 mm	<b>FWKP10025059016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 222,90 €/St  Gew. = 4,185 kg Maß a = 350 mm	<b>FWKP10025089016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 234,20 €/St  Gew. = 4,726 kg Maß a = 350 mm Maß b = 450 mm	<b>FWKP100250W9016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 284,30 €/St  Gew. = 3,142 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP100250W49016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 301,70 €/St  Gew. = 1,441 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP10025079016</b> verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T351 116,30 €/St  Gew. = 0,784 kg Maß a = 75 mm Maß b = 50 mm
<b>FWKP1002506VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 104,50 €/St  Gew. = 0,64 kg Maß a = 40 mm	<b>FWKP1002504VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 199,90 €/St  Gew. = 3,117 kg Maß a = 200 mm	<b>FWKP1002503VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 241,10 €/St  Gew. = 4,556 kg Maß a = 200 mm	<b>FWKP1002505VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 212,80 €/St  Gew. = 4,185 kg Maß a = 350 mm	<b>FWKP1002508VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 199,90 €/St  Gew. = 4,726 kg Maß a = 350 mm Maß b = 450 mm	<b>FWKP100250WVERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 247,70 €/St  Gew. = 3,142 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP100250W4VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 265,80 €/St  Gew. = 1,441 kg Maß a = 117 mm	<b>FWKP1002507VERZ</b> verzinkt VPE 1 St PrGr T351 114,10 €/St  Gew. = 0,784 kg Maß a = 75 mm Maß b = 50 mm

Download der Montageanleitung  
zum FWK-System unter [hager.de/bedienungsanleitungen](http://hager.de/bedienungsanleitungen)

Lieferlänge Trennwände  
2000 mm



TWS70VERZ

### LFS Trennwand, Stahlblech verzinkt

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Trennwand Stahl f. Kanal ohne C-Profil	Stahl	32	T040	7,50 €/m	<b>TWS70VERZ</b>
Trennwand Stahl >=85 ohne C-Profil	Stahl	32	T020	9,90 €/m	<b>TWS90VERZ</b>



FWKPZ001

### Trennwandaufnahme

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Trennwandaufnahme für FWKP, 8 St.	Stahl	1	T352	51,10 €/Set ★	<b>FWKPZ001</b>



R2290VERZ

### Kabelrückhalteklammer

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Klammer aus Stahl zu LFS Oberteil 60mm	100	T221	2,80 €/St	<b>R2290VERZ</b>
Klammer aus Stahl zu LFS Oberteil 100mm	100	T221	2,90 €/St	<b>R2291VERZ</b>
Klammer aus Stahl zu LFS Oberteil 150mm	100	T221	3,05 €/St	<b>R2292VERZ</b>
Klammer zu LFS/FWKP Oberteil 250mm	100	T352	4,55 €/St ★	<b>R2294VERZ</b>



FWKPZ003

### Erdungsteile

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Erdungsteil 2x f. Kanal Höhe 60	Stahl	1	T352	29,70 €/Set ★	<b>FWKPZ003</b>
Erdungsteil 2x f. Kanal Höhe 100	Stahl	1	T352	33,00 €/Set ★	<b>FWKPZ004</b>



L6681GCHR

### Potentialausgleichsverbinder, Stahlblech verzinkt

- nur bei Zuschnitten zu verwenden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Potentialausgleichsverbinder Stahl FWK	20	T350	3,05 €/St	<b>L6681GCHR</b>



L4181GNGE

### Erdungsleitung

- in Kombination mit Erdungsteilen verwendbar

Länge	Drahtquerschnitt	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
150 mm	4 mm <sup>2</sup>	grün/gelb	100	T020	3,75 €/St	<b>L4181GNGE</b>
300 mm	4 mm <sup>2</sup>	grün/gelb	100	T020	4,05 €/St	<b>L4182GNGE</b>
600 mm	4 mm <sup>2</sup>	grün/gelb	25	T020	5,00 €/St	<b>L4183GNGE</b>



FWKPZ002

### Schrauben zur Deckenmontage

- Bohrschablone mitbestellen

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schrauben Deckenmontage FWKP 2/4 m	Stahl	1	T352	5,50 €/Set ★	<b>FWKPZ002</b>

## Bohrschablone

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Bohrschablone FWKP Kanaloberteil	1	T352	20,70 €/Set ★	<b>FWKPZ005</b>



## Brandschutzkitt

Inhalt Dose/Kartusche: 310 ml

Bei thermischer Beanspruchung aufschäumende Dichtmasse, zur brandschutztechnischen Abschottung von einzelnen Kabeln und Rohren gemäß der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) geeignet.

Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungs-Nr.: Z-19.11-2134

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Brandschutz Kitt Kartusche 310ml	1	T350	71,90 €/St	<b>BSKITT</b>



## 2K-Silikon-Brandschutzschaum S90

Inhalt Dose/Kartusche: 600 ml

### Kabelabschottung

Für den Einbau in Wänden und Decken der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN4102.

Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungs-Nr.: Z19.15-1256

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Brandschutz Schaum Set S90 ca. 2100cm <sup>3</sup>	1	T350	447,10 €/Set	<b>BS90SET</b>
Brandschutz Schaum S90 Dose ca. 900cm <sup>3</sup>	1	T350	234,60 €/St	<b>BS90D</b>
Brandschutz Formstück S90 150x80x100mm	1	T350	88,40 €/St	<b>BS90F</b>
Sprührohr 3x für Brandschutzschaum BS90D	1	T350	8,70 €/Set	<b>BS90S</b>
Ventilzange zu Brandschutz Schaum BS90D	1	T350	127,90 €/St	<b>BS90Z</b>



## Brandschutzkissen

Feuerwiderstandsklasse S90

Zur Abschottung von Kabeldurchführungen in Wänden und Decken mit einer Feuerwiderstandsdauer bis zu 90 min.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Brandschutz Kissen S90 H=13mm 4Stück	1	T350	140,60 €/Set	<b>BSK0013</b>
Brandschutz Kissen S90 H=18mm 4Stück	1	T350	156,50 €/Set	<b>BSK0018</b>
Brandschutz Kissen S90 H=35mm 4Stück	1	T350	186,80 €/Set	<b>BSK0035</b>



## Brandschutzmörtel

Feuerwiderstandsklasse S90

Zur Abschottung von Kabeldurchführungen in Wänden und Decken mit einer Feuerwiderstandsdauer bis zu 90 min.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Brandschutz Mörtel S90 3kg	1	T350	26,40 €/St	<b>BSM0003</b>
Brandschutz Mörtel S90 6kg	1	T350	49,40 €/St	<b>BSM0006</b>



## Brandschutzstopfen

Feuerwiderstandsklasse S90

Zur Abschottung von Kabeldurchführungen in Wänden und Decken mit einer Feuerwiderstandsdauer bis zu 90 min.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Brandschutz Stopfen bis D=58mm 2Stück	1	T350	29,70 €/Set	<b>BSS0058</b>
Brandschutz Stopfen bis D=80mm 2Stück	1	T350	42,00 €/Set	<b>BSS0080</b>
Brandschutz Stopfen bis D=109mm 2Stück	1	T350	56,60 €/Set	<b>BSS0109</b>
Brandschutz Platte 200x200mm 2Stück	1	T350	131,10 €/Set	<b>BSP2020</b>
Brandschutz Beschichtung Stopfen 310ml	1	T350	56,00 €/St	<b>BSSB000</b>



- Wandausleger zur direkten Wandmontage oder zur Befestigung an Deckenabhängern

- C-Profilschienen als zusätzliche Tragelemente für Kanäle, die mit Auslegern und Kanälen verschraubt werden



## Wandausleger

- Wandausleger zur direkten Wandmontage oder zur Befestigung an Deckenabhängern  
- Schraubengarnitur KTSAS00 zur Befestigung der Wandausleger an Deckenabhängern als Zubehör erhältlich

**Material:** Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt

KTSA0100

Bezeichnung	Profillänge	Tragfähigkeit	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Ausleger zu Kanaltragsystem 100mm	130 mm	3000 N	1	T350	13,60 €/St	<b>KTSA0100</b>
Ausleger zu Kanaltragsystem 200mm	230 mm	2400 N	1	T350	18,00 €/St	<b>KTSA0200</b>
Ausleger zu Kanaltragsystem 300mm	330 mm	2300 N	1	T350	22,70 €/St	<b>KTSA0300</b>
Ausleger zu Kanaltragsystem 400mm	430 mm	2250 N	1	T350	31,80 €/St	<b>KTSA0400</b>
Schraubengarnitur zu Ausleger M10x25 10x			1	T350	18,50 €/Set	<b>KTSA500</b>



KTSG1000

## Gewindestangen und Zubehör

- Gewindestange M10  
- in Verbindung mit C-Profilschienen als Alternative zu Deckenabhängern  
- als zusätzliches Abfangelement in Kombination mit Auslegern, wenn die Traglast erhöht werden soll

**Material:** Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Gewindestange M10 Länge 1000mm	1	T350	11,50 €/St	<b>KTSG1000</b>
Mutter zu Gewindestange M10 20Stück	1	T350	3,05 €/Set	<b>KTSGM10</b>
Unterlegscheibe zu Gewindestange M10 10x	1	T350	1,60 €/Set	<b>KTSGU10</b>
Verbinder zw Ausleger u Gewindestang 10x	1	T350	82,00 €/Set	<b>KTSAV00</b>



## Anbinder und Befestigungsmaterial für C-Profilschiene

KTSCLS0N

	VPE	PrGr	Preis		Best.Nr.
Anbinder C Schiene Schlitzseite M8 10 St	1	T350	38,90 €/Set	★	<b>KTSCSS2N</b>
Anbinder C Schiene Lochseite M8 10 St	1	T350	34,10 €/Set	★	<b>KTSCLS0N</b>
Scheibe 8,4x30x2,5, Stahl verz, 10 St	1	T352	4,45 €/Set	★	<b>KTU0824</b>
Mutter M8, Stahl verz, 10 Stück	1	T352	3,80 €/Set	★	<b>KTSM08</b>
Schraube M8x12, Stahl verz, 10 St	1	T352	2,95 €/Set	★	<b>KTSS0812</b>
Schraube M8x22, Stahl verz, 10 St	1	T352	3,80 €/Set	★	<b>KTSS0825</b>
Schraube M8x40, Stahl verz, 10 St	1	T352	5,90 €/Set	★	<b>KTSS0840</b>
Schraube M8x65, Stahl verz, 10 St	1	T352	6,60 €/Set	★	<b>KTSS0860</b>



## C-Profilschiene und Zubehör

- als zusätzliche Tragelemente für Kanäle, die auf Auslegern montiert werden

### Hinweis

- Schutzkappen aus Kunststoff zur Verringerung der Verletzungsgefahr als Zubehör erhältlich

KTSC3000

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
C-Profilschiene 25x50mm Länge 3000mm	Stahl	1	T350	150,20 €/St	<b>KTSC3000</b>
Schutzkappe zu C-Profilschiene 10x	Kunststoff	1	T350	10,80 €/Set	<b>KTSCK00</b>
Kupplung zu C-Profilschiene 25x50 10 St	Stahl	1	T350	133,00 €/Set	<b>KTSCV00</b>
Anbinder beidseitig 21x21 10Stück	Stahl	1	T350	126,20 €/Set	<b>KTSCS21</b>
Anbinder Schlitzseite M6x20 10Stück	Stahl	1	T350	50,40 €/Set	<b>KTSCSS1</b>

## C-Profilschienen

als zusätzliche Tragelemente für die Kanäle, die mit Auslegern und Kanälen verschraubt werden

## Gewindestangen

In Verbindung mit C-Profilschienen als Alternative zu den Deckenabhängern oder als zusätzliches Abfangelement in Kombination mit Auslegern, wenn die Traglast erhöht werden soll

## Deckenabhängiger

**Material:** Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt

### Hinweis

Schutzkappen aus Kunststoff zur Verringerung der Verletzungsgefahr als Zubehör erhältlich

Ausführung	Profillänge	Profilbreite	Profilhöhe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
U-Profil	400 mm	50 mm	50 mm	1	T350	39,20 €/St	<b>KTSA0400</b>
U-Profil	600 mm	50 mm	50 mm	1	T350	52,20 €/St	<b>KTSA0600</b>
U-Profil	800 mm	50 mm	50 mm	1	T350	68,00 €/St	<b>KTSA0800</b>
U-Profil	1000 mm	50 mm	50 mm	1	T350	79,40 €/St	<b>KTSA1000</b>
Schutzkappe Kunststoff zu Abhänger 10 St.				1	T350	19,80 €/Set	<b>KTSAK00</b>



KTSA0400

## Wandausleger

- Wandausleger zur direkten Wandmontage oder zur Befestigung an Deckenabhängern
- Schraubengarnitur KTSA00 zur Befestigung der Wandausleger an Deckenabhängern als Zubehör erhältlich

**Material:** Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bezeichnung	Profillänge	Tragfähigkeit	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Ausleger zu Kanaltragsystem 100mm	130 mm	3000 N	1	T350	13,60 €/St	<b>KTSA0100</b>
Ausleger zu Kanaltragsystem 200mm	230 mm	2400 N	1	T350	18,00 €/St	<b>KTSA0200</b>
Ausleger zu Kanaltragsystem 300mm	330 mm	2300 N	1	T350	22,70 €/St	<b>KTSA0300</b>
Ausleger zu Kanaltragsystem 400mm	430 mm	2250 N	1	T350	31,80 €/St	<b>KTSA0400</b>
Schraubengarnitur zu Ausleger M10x25 10x			1	T350	18,50 €/Set	<b>KTSA000</b>



KTSA0100

## C-Profilschiene und Zubehör

- als zusätzliche Tragelemente für Kanäle, die auf Auslegern montiert werden

### Hinweis

- Schutzkappen aus Kunststoff zur Verringerung der Verletzungsgefahr als Zubehör erhältlich

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
C-Profilschiene 25x50mm Länge 3000mm	1	T350	150,20 €/St	<b>KTSC3000</b>
Schutzkappe zu C-Profilschiene 10x	1	T350	10,80 €/Set	<b>KTSC000</b>
Kupplung zu C-Profilschiene 25x50 10 St	1	T350	133,00 €/Set	<b>KTSCV00</b>
Anbinder beidseitig 21x21 10Stück	1	T350	126,20 €/Set	<b>KTSCS21</b>
Anbinder Schlitzseite M6x20 10Stück	1	T350	50,40 €/Set	<b>KTSCSS1</b>



KTSC3000

## Anbinder und Befestigungsmaterial für C-Profilschiene

	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Anbinder C Schiene Schlitzseite M8 10 St	1	T350	38,90 €/Set ★	<b>KTSCSS2N</b>
Anbinder C Schiene Lochseite M8 10 St	1	T350	34,10 €/Set ★	<b>KTSCLS0N</b>
Scheibe 8,4x30x2,5, Stahl verz., 10 St	1	T352	4,45 €/Set ★	<b>KTSS0824</b>
Mutter M8, Stahl verz., 10 Stück	1	T352	3,80 €/Set ★	<b>KTSM08</b>
Schraube M8x12, Stahl verz., 10 St	1	T352	2,95 €/Set ★	<b>KTSS0812</b>
Schraube M8x22, Stahl verz., 10 St	1	T352	3,80 €/Set ★	<b>KTSS0825</b>
Schraube M8x40, Stahl verz., 10 St	1	T352	5,90 €/Set ★	<b>KTSS0840</b>
Schraube M8x65, Stahl verz., 10 St	1	T352	6,60 €/Set ★	<b>KTSS0860</b>



KTSCLS0N

## Gewindestangen und Zubehör

- Gewindestange M10
- in Verbindung mit C-Profilschienen als Alternative zu Deckenabhängern
- als zusätzliches Abfangelement in Kombination mit Auslegern, wenn die Traglast erhöht werden soll

**Material:** Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Gewindestange M10 Länge 1000mm	1	T350	11,50 €/St	<b>KTSG1000</b>
Mutter zu Gewindestange M10 20Stück	1	T350	3,05 €/Set	<b>KTSGM10</b>
Unterlegscheibe zu Gewindestange M10 10x	1	T350	1,60 €/Set	<b>KTSGU10</b>
Konterplatte zu C-Profilschiene 10x	1	T350	69,00 €/Set	<b>KTSCKP0</b>
Verbinder zw Ausleger u Gewindestang 10x	1	T350	82,00 €/Set	<b>KTSAV00</b>



KTSG1000

# :hager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  
Zum Gunterstal  
66440 Blieskastel

[hager.de](http://hager.de)

:hager

**B.**  
Berker

**ELCOM.**