

Modularni program

# gallery

Univerzalno rješenje  
za projekte rezidencijalnih  
i poslovnih objekata.

:hager



JANUS 2018  
DE L'INDUSTRIE

# Univerzalno rješenje za projekte rezidencijalnih i poslovnih objekata



## Jedan program, manje dijelova, više mogućnosti.

Rezidencijalne i poslovne zgrade,  
kancelarije, hoteli, škole, novogradnja ili  
renovacije...

Univerzalno rješenje je ono koje je  
funkcionalno sada ali će biti funkcionalno  
i u budućnosti - za sve vaše potrebe.



# Evolutivno rješenje i inspiracija dizajna



## **Francuski dizajn institut dodijelio je 2018 Janus Industrial Design nagradu gallery programu.**

Dizajn gallery prekidača se sastoji od četvrtastog oblika i postolja na kojem stoji okvir. Baziran na harmoničnom konceptu sa stvarnim estetskim identitetom, gallery svoju sposobnost da konstantno evolucira duguje upravo svom dizajnu. Taj napredni koncept osmišljanja dizajna omogućava gallery programu prekidača da sa lakoćom integriše svaku tehnologiju budućnosti. Gallery je osmišljen kao koncept otporan i spreman na sve promjene koje donosi budućnost...

### **Nagrada za izvrsnost**

Janus nagrada za izvrsnost se dodjeljuje rješenjima koja ujedinjuju 5 centralnih tema: Ekonomija, ergonomija, estetika, etika i atmosfera. Žiri je pridobio inovativni profil dizajn gallery programa, kvalitet i originalnost materijala koji se koriste i opcionalna iluminacijska traka koja elegantno akcentira proizvod u cjelini.



**JANUS 2018  
DE L'INDUSTRIE**

## Boje i materijali za svaku potrebu

Pogledajte šta je ubijedilo žiri i istražite savršen balans između slobode izbora i jednostavnosti. Okviri su koncipirani tako da poštuju harmoniju između različitih nijansi boja i nude rješenje za svačiji budžet.



bijela



prirodni aluminij



svijetli nehrđajući čelik



aluminij



titanij




cord koža



moon glass



sivo drvo




krem



latté



pecan




čelik




champagne



rosé



bakar aluminij



eglantine



antique aluminij




bronza




hrast




coffee koža



peacock




river



ogledalo



taupe



tamni kamen



antracit



crna




midnight glass

Pogledajte strane od 28. do 41. za izbor okvira i mehanizama.



# gallery

## Svijetla ideja



**Iluminacijska traka**  
(šifra WXA01X)

Opcionalno u gallery okvire se može ugraditi iluminacijska traka koja daje dodatni akcent izvanrednom dizajnu. Iluminacijska traka može obavljati funkciju prikaza stanja ili indikacije.


**Hager patent**



Video tutorijal

# Jedan program za projekte rezidencijalnih i poslovnih objekata

Četiri elementa za kombinaciju u skladu sa potrebama.



## 01

### Nosači

Kreirani od metala i plastike, nosači nude dobar kompromis između rigidnosti i fleksibilnosti i lako se mogu podešavati tokom instalacije. Nosači se mogu kombinovati za višestruke uređaje i mogu se skratiti za aksijalnu udaljenost centar-centar od 57 mm. Navlake za zaštitu na radnoj lokaciji lako prekrivaju cijeli nosač...




## 02

### 45x45 mm mehanizmi

Sa novim "SanVis" bezvijačnim sistemom, mali "klik" vas obavijesti da je vodič učvršćen. Kleme su kompatibilne sa fleksibilnim i krutim provodnicima od 1.5 mm<sup>2</sup> i 2.5 mm<sup>2</sup>...

### Hager patent



## 03

### Tipke / maske

Dostupne u 4 boje, mogu se kombinovati sa različitim okvirima u skladu sa željama i zahtjevima.



krem




titanij



crna



bijela



## 04

### Okviri

28 boja i materijala, 1 dizajn,  
16 veličina: 1-struki, 2-struki,  
3-struki, itd.

Kako bi se postigao savršen  
krajnji rezultat, okviri posjeduju  
kompenzacijski sistem koji  
smanjuje posljedice neravnina  
na zidovima.



## Optionalni dio

### Iluminacijska traka

Ova iluminacijska traka – koja  
daje dodatni akcenat koji suptilno  
izdvaja vaše zidne instalacije – je  
jednostavna za montažu i direktno  
se pričvršćuje na nosač. Može  
obavljati funkciju prikaza stanja ili  
indikacije. Dostupna za 1-struke  
okvire i 2-struke horizontalne i  
vertikalne okvire.

**Hager patent**



## Optionalni dio

### Univerzalni indikator

Montira se direktno na mehanizam  
i može se koristiti kao lokacijsko ili  
indikacijsko svjetlo.


Samo jedan artikal za obje funkcije  
– jednostavno rotirajte uređaj i  
izaberite željenu funkciju.

**Hager patent**

# Ugradna ili nadgradna konfiguracija



# Modularna konfiguracija



# Kanali, podne kutije, razvodni blokovi i razvodni stubovi



1 mehanizam  
i 1 maska (potrebno sklapanje).  
WXFxxx + WXDxxx



Posebne utičnice ili prekidači za  
kanale sa jednostavnom  
montažom direktnog uklapanja.  
WXF4xxx




# Manje zaliha Jedan dio za širi opseg funkcija



## Prekidač ili taster

Promjenite funkciju jednog artikla iz prekidača u taster pomoću samo jednog brzog poteza odvijačem.


**Hager patent**



Video tutorial

## 2 u 1


Jedan mehanizam - jedan artikal za promjenu iz 2 modula u 1. Otklonite dijelove sa strane kako biste instalirali dodatni mehanizam unutar površine za 2M.



## Univerzalni indikator

Postavite lokacijsko ili indikacijsko svjetlo sa samo jednim brzim pokretom i samo jednim artiklom.

**Hager patent**



# Širok opseg funkcionalnosti za jednostavniji život



## 01

### Dimer

Savršeno svjetlo za svaku situaciju. Dimeri postepeno smanjuju jačinu svjetlosti kako bi kreirali toplu, intimnu atmosferu. To znači da možete podesiti osvjetljenje u skladu sa vašim raspoloženjem i trenutnim potrebama.



## 02

### USB utičnice

Dosadilo vam je konstantno tražiti punjač? USB utičnice vam nude jednostavan način da punite sve vaše uređaje (tablete, konzole, pametne telefone) u bilo kojoj sobi.



## 03

### Žaluzine

Jednostavna kontrola jedne, više ili svih žaluzina, roletni ili tendi u vašem domu.



## 04

### Senzor pokreta

Uštedite energiju i vrijeme konstantnog uključivanja i isključivanja svjetla u frekventnim prostorijama. Senzor pokreta će to raditi za vas.

## 05

### RJ45 utičnica

Želite povezati vaš internet router iza vašeg namještaja? RJ45 mrežne utičnice vam nude povezivost raznih uređaja, poput TV, konzola, računara i pametnih uređaja. Više fleksibilnosti za lakši život.




## 06

### Utičnice za zvučnike

Da li su vam dosadili isprepleteni kablovi oko vašeg namještaja? U tom slučaju utičnice za zvučnike su rješenje za vas jer nude jednostavno povezivanje vaših zvučnika u svakoj sobi vašeg doma.

# gallery Bluetooth



**Bluetooth mehanizam koji se može instalirati i ožičiti kao konvencionalni mehanizmi.**

Bez server kutije i bez cloud servisa, lako se integriše u nove projekte ili projekte renovacije, za upravljanje rasvjetom (WXF070) i žaluzinama (WXF080).



## Povezivost za sve

Osnovni nivo povezivosti: gallery funkcije poput rasvjete i žaluzina se mogu pokretati pomoću pametnog telefona preko Bluetooth-a.




## Hager Mood, aplikacija za korisnike

Kreirajte scenarije i grupe za lokalnu kontrolu rasvjete i žaluzina. Scenariji se mogu sačuvati - te tako se lako može napraviti utisak da je korisnik u svom domu, a upravljanje se može lako podijeliti sa članovima porodice - sve sa garantovanom sigurnošću.



App je 100% besplatan – bez ikakve (in-app) kupovine unutar aplikacije.





### **gallery coviva za veću povezivost**

Povežite vaš dom kombinacijom gallery sa aktorima i covivom. Upalite par svjetiljki kada ste odsutni kako biste napravili utisak da ste u domu, spustite žaluzine i smanjite jačinu svjetlosti kada želite pogledati film... Napravite vlastite scenarije kojima možete upravljati putem aplikacije ili glasovnim komandama uz pomoć Google Home ili Amazon Alexa i svih funkcionalnosti koje coviva može da vam ponudi.



### **gallery KNX za posebnu povezivost**

gallery KNX je inteligentno rješenje po mjeri, za vrhunske projekte poslovnih i rezidencijalnih objekata. Precizno podešeni scenariji prilagođeni posebnim potrebama klijenata - kakve god one bile - za održive, energetske efikasne objekte. Kombinujte gallery KNX i domovea-u za luksuzne stambene objekte i komercijalne zgrade sa daljinskim nadzorom i upravljanjem.



# Dizajn za svaki objekat




Potpuni utisak svakog lica je u njegovom profilu. Kućište gallery prekidača ima atraktivan, suptilan i moderan izgled. To gallery čini savršenim rješenjem za integraciju u domovima, hotelima i poslovnim objektima.



# Rasvjeta u najsuptilnijem obliku

## **Illuminacija traka**

Opcionalni dodatak za još  
ljepšu integraciju gallery  
programa u svaki prostor.



## gallery u hotelima

Širok izbor boja i materijala gallery programa nudi dizajnerima enterijera kombinacije dizajna i funkcionalnosti potrebne svakom hotelu.





## gallery u kancelarijama

gallery nudi praktična, estetska rješenja za razvod energije i podataka gdje god su korisnicima potrebni, sa mogućnošću konstantnog prilagođavanja u skladu sa zahtjevima modernih radnih prostorija.



## gallery u domovima

gallery je idealno rješenje za svaki stambeni objekat jer pored doprinosa estetici nudi savremena tehnička rješenja potrebna svakom modernom domu.



# Dizajnirajte vašu gallery instalaciju



Znamo da nekada postoji potreba da neki objekat bude u potpunosti unikatan - stoga Hager nudi poseban servis manufakture za izradu prekidača isključivo u skladu sa zahtjevima i potrebama kupca.

Boja, materijal, oznake i natpisi... nudimo vam mogućnost da precizno dizajnirate gallery u skladu sa vašim potrebama i željama.



# Priča o gallery

Kako je veza sa našim korisnicima i naša kombinovana profesionalna stručnost rezultirala stvaranjem optimalnog rješenja?



Naši eksperti su uputili poziv instalaterima, tehničkim savjetnicima, investitorima i stručnjacima svih faza izgradnje da osmisle rješenje koje daje najbolji odgovor svim zahtjevima – savršen proizvod za posao.

Istovremeno, naš odjel za istraživanje i razvoj, koji posjeduje više od 3000 aktivnih patenata, razvio je niz inovacija isključivo za gallery: interBP duo, univerzalni indikator, iluminacijsku traku i "SanVis" sistem bezvijačanog povezivanja.

Sa dizajnom razvijenim u Italiji, masovnom proizvodnjom u Njemačkoj i elektronikom osmišljenom u Francuskoj, gallery je također rezultat europske saradnje, i pruža benefite od udružene ekspertize svih uključenih.

Tako je stvoren program gallery – i njegove funkcionalnosti se konstantno razvijaju.

# Šifre dijelova gallery programa

Šifre pojedinačnih dijelova gallery programa su dizajnirane da se lako pamte.

## WXA

### Dodaci (Accessories)

- Nosači
- Adapteri
- Signalizacija



## WXF

### Funkcije (Functions)


- Mehanizmi



## WXD

### Dekorativni elementi (Decorative elements)

- Tipke / maske



## WXT

### KNX


- Mehanizmi



## WXE

### KNX tipke

- Tipke



## WXP

### Okviri (Plates)

- Okviri

	WXPxxxx		WXPxxxx
	▼		▼
Plastika	00 - 10	Veličina okvira	02 - 1-struki
Fini materijali	20 - 30		12 - 2-struki
Tvrđi materijali	40 - 50		13 - 3-struki



Vodič za odabir okvira

1-struki okvir = 2 modula  
2-struki okvir = 2 x 2 modula

1-struki okvir



horizontalni - središnji razmak 71 mm

2-struki okvir



3-struki okvir



4-struki okvir



WXP0002




WXP0302



WXP0202



WXP0102



WXP0402



WXP0502



WXP0602




WXP0702



WXP0802



WXP0902



WXP1002



WXP2002



WXP2102



WXP2202

Šifra Pak. Šifra Pak. Šifra Pak. Šifra Pak.

**Nosači za montažu i dodaci za osvjetljenje okvira**

Nosač sa vijkom	WXA450	10	2 x WXA450	10	3 x WXA450	10	4 x WXA450	-	
Nosač sa kralama	WXA450G	10	2 x WXA450G	10	3 x WXA450G	10	4 x WXA450G	-	
Bijela svjetlosna traka 12/24 V	WXA011	1	-	-	-	10	WXA455	-	
Bijela svjetlosna traka 230 V	WXA010	1	WXA450	1	-	10	WXA455	-	

**Masno obojeni okviri**

bijela		bijela	WXP0002	10	WXP0012	10	WXP0213	5	WXP0214	1
krem		pastel	WXP0302	10	WXP0312	10	WXP0313	5	WXP0314	1

**Obojeni okviri**

crna		boja saten	WXP0202	10	WXP0212	10	WXP0213	5	WXP0214	1
titanij		boja metalik	WXP0102	10	WXP0112	10	WXP0113	5	WXP0114	1
champagne			WXP0402	1	WXP0412	1	WXP0413	1	WXP0414	1
rosé			WXP0502	1	WXP0512	1	WXP0513	1	WXP0514	1
églantine		boja saten	WXP0602	1	WXP0612	1	WXP0613	1	WXP0614	1
river			WXP0702	1	WXP0712	1	WXP0713	1	WXP0714	1
peacock			WXP0802	1	WXP0812	1	WXP0813	1	WXP0814	1
taupe			WXP0902	1	WXP0912	1	WXP0913	1	WXP0914	1
anthracite			WXP1002	1	WXP1012	1	WXP1013	1	WXP1014	1

**Okviri sa finim slojem materijala**

aluminij		efekat aluminija	WXP2002	1	WXP2012	1	WXP2013	1	WXP2014	1
čelik		efekat čelika	WXP2102	1	WXP2112	1	WXP2113	1	WXP2114	1
bronz		efekat bronz	WXP2202	1	WXP2212	1	WXP2213	1	WXP2214	1
pećan		efekat drveta	WXP2402	1	WXP2412	1	WXP2413	1	WXP2414	1
latté		efekat bež drveta	WXP2502	1	WXP2512	1	WXP2513	1	WXP2514	1

**Okviri od tvrdih materijala**

moon glass			WXP4002	1	WXP4012	1	WXP4013	1	WXP4014	1
midnight glass			WXP4102	1	WXP4112	1	WXP4113	1	WXP4114	1
ogledalo			WXP5002	1	WXP5012	1	WXP5013	1	WXP5014	1
svijetli inox			WXP4202	1	WXP4212	1	WXP4213	1	WXP4214	1
prirodni aluminij			WXP4302	1	WXP4312	1	WXP4313	1	WXP4314	1
antique aluminij			WXP4502	1	WXP4512	1	WXP4513	1	WXP4514	1
bakar aluminij			WXP4602	1	WXP4612	1	WXP4613	1	WXP4614	1
tamni kamen			WXP4402	1	WXP4412	1	WXP4413	1	WXP4414	1
hrast			WXP4702	1	WXP4712	1	WXP4713	1	WXP4714	1
sivo drvo			WXP4802	1	WXP4812	1	WXP4813	1	WXP4814	1
coffee koža			WXP4902	1	WXP4912	1	WXP4913	1	WXP4914	1
cord koža			WXP5102	1	WXP5112	1	WXP5113	1	WXP5114	1

vertikalni - središnji razmak 71 mm

2-struki okvir



3-struki okvir



vertikalni - središnji razmak 57 mm

2-struki okvir



3-struki okvir



Šifra	Pak.	Šifra	Pak.	Šifra	Pak.	Šifra	Pak.		
2 x WXA450	10	3 x WXA450	10	2 x WXA450	10	3 x WXA450	10		
2 x WXA450G	10	3 x WXA450G	10	2 x WXA450G	10	3 x WXA450G	10		
WXA010	1	WXA010	1	WXA010	1	WXA010	1		
WXA010	1	WXA010	1	WXA010	1	WXA010	1		
WXP0042	10	WXP0043	5	WXP0022	1	WXP0023	1	bijela	
WXP0342	10	WXP0343	1	WXP0322	1	WXP0323	1	krem	
WXP0242	10	WXP0243	1	WXP0222	1	WXP0223	1	crna	
WXP0142	10	WXP0143	1	WXP0122	1	WXP0123	1	titanij	
WXP0442	1	WXP0443	1	WXP0422	1	WXP0423	1	champagne	
WXP0542	1	WXP0543	1	WXP0522	1	WXP0523	1	rosé	
WXP0642	1	WXP0643	1	WXP0622	1	WXP0623	1	églantine	
WXP0742	1	WXP0743	1	WXP0722	1	WXP0723	1	river	
WXP0842	1	WXP0843	1	WXP0822	1	WXP0823	1	peacock	
WXP0942	1	WXP0943	1	WXP0922	1	WXP0923	1	taupe	
WXP1042	1	WXP1043	1	WXP1022	1	WXP1023	1	antracit	
WXP2042	1	WXP2043	1	WXP2022	1	-	-	aluminij	
WXP2142	1	WXP2143	1	WXP2122	1	-	-	čelik	
WXP2242	1	WXP2243	1	WXP2222	1	-	-	bronzna	
WXP2442	1	WXP2443	1	WXP2422	1	-	-	pecan	
WXP2542	1	WXP2543	1	WXP2522	1	-	-	latté	
WXP4042	1	WXP4043	1	WXP4022	1	-	-	moon glass	
WXP4142	1	WXP4143	1	WXP4122	1	-	-	midnight glass	
WXP5042	1	WXP5043	1	WXP5022	1	-	-	ogledalo	
WXP4242	1	WXP4243	1	WXP4222	1	-	-	svijetli inox	
WXP4342	1	WXP4343	1	WXP4322	1	-	-	prirodni aluminij	
WXP4542	1	WXP4543	1	WXP4522	1	-	-	antique aluminij	
WXP4642	1	WXP4643	1	WXP4622	1	-	-	bakar aluminij	
WXP4442	1	WXP4443	1	WXP4422	1	-	-	tamni kamen	
WXP4742	1	WXP4743	1	WXP4722	1	-	-	hrast	
WXP4842	1	WXP4843	1	WXP4822	1	-	-	sivo drvo	
WXP4942	1	WXP4943	1	WXP4922	1	-	-	coffee koža	
WXP5142	1	WXP5143	1	WXP5122	1	-	-	cord koža	



WXP2402



WXP2502



WXP4002



WXP4102



WXP5002



WXP4202



WXP4302



WXP4502



WXP4602



WXP4402



WXP4702



WXP4802



WXP4902



WXP5102



WXP0002




WXP0302



WXP0202



WXP0102



WXP0402



WXP0502



WXP0602




WXP0702



WXP0802



WXP0902



WXP1002



WXP2002



WXP2102



WXP2202

Vodič za odabir okvira po modulima

1 modul = 1/2 okvira

1 modul



2 modula



horizontalni - središnji razmak 71 mm

4 modula



5 modula



Šifra

Pak.

Šifra

Pak.

Šifra

Pak.

Šifra

Pak.

### Nosači za montažu



Na vijak	WXA451	10	WXA450	10	WXA454	10	WXA455	5		
<b>Masno obojeni okviri</b>										
bijela		bijela	WXP0001	10	WXP0002	10	WXP0004	1	WXP0005	1
krem		pastel	-	-	WXP0302	10	WXP0304	1	WXP0305	1
<b>Obojeni okviri</b>										
crna		boja saten	WXP0201	-	WXP0202	10	WXP0204	1	WXP0205	1
titanij		boja metalik	WXP0101	10	WXP0102	10	WXP0104	1	WXP0105	1
champagne			-	-	WXP0402	1	WXP0404	1	WXP0405	1
rosé			-	-	WXP0502	1	WXP0504	1	WXP0505	1
églantine		boja saten	-	-	WXP0602	1	WXP0604	1	WXP0605	1
river			-	-	WXP0702	1	WXP0704	1	WXP0705	1
peacock			-	-	WXP0802	1	WXP0804	1	WXP0805	1
taupe			-	-	WXP0902	1	WXP0904	1	WXP0905	1
anthracite			-	-	WXP1002	1	WXP1004	1	WXP1005	1
<b>Okviri sa finim slojem materijala</b>										
aluminij		efekat aluminija	-	-	WXP2002	1	WXP2004	1	WXP2005	1
čelik		efekat čelika	-	-	WXP2102	1	WXP2104	1	WXP2105	1
bronzna		efekat bronzne	-	-	WXP2202	1	WXP2204	1	WXP2205	1
pecan		efekat drveta	-	-	WXP2402	1	WXP2404	1	WXP2405	1
latté		efekat bež drveta	-	-	WXP2502	1	WXP2504	1	WXP2505	1
<b>Okviri od tvrdih materijala</b>										
moon glass			-	-	WXP4002	1	WXP4004	1	WXP4005	1
midnight glass			-	-	WXP4102	1	WXP4104	1	WXP4105	1
ogledalo			-	-	WXP5002	1	WXP5004	1	WXP5005	1
svijetli inox			-	-	WXP4202	1	WXP4204	1	WXP4205	1
prirodni aluminij			-	-	WXP4302	1	WXP4304	1	WXP4305	1
antique aluminij			-	-	WXP4502	1	WXP4504	1	WXP4505	1
bakar aluminij			-	-	WXP4602	1	WXP4604	1	WXP4605	1
tamni kamen			-	-	WXP4402	1	WXP4404	1	WXP4405	1
hrast			-	-	WXP4702	1	WXP4704	1	WXP4705	1
sivo drvo			-	-	WXP4802	1	WXP4804	1	WXP4805	1
coffee koža			-	-	WXP4902	1	WXP4904	1	WXP4905	1
cord koža			-	-	WXP5102	1	WXP5104	1	WXP5105	1

### Za 3 i 7M (italijanski standard):

3M - nosač (WXA473) i okviri WXP0003 (bijela), WXP0103 (titanij), WXP0203 (crna), WXP0303 (krem)

7M - nosač (WXA477) i okviri WXP0007 (bijela), WXP0107 (titanij), WXP0207 (crna), WXP0307 (krem)

### horizontalni - središnji razmak 57 mm

8 modula




4 modula




6 modula



2 x 3 x 2 modula



8 + 8 modula



Šifra Pak. Šifra Pak. Šifra Pak. Šifra Pak. Šifra Pak.



Šifra	Pak.	Šifra	Pak.	Šifra	Pak.	Šifra	Pak.	Šifra	Pak.		
WXA458	5	WXA454	4	WXA456	5	6 x WXA450	-	WXA466	-		
WXP0008	1	WXP0034	1	WXP0006	1	WXP0086	5	WXP0096	5	bijela	
WXP0308	1	WXP0334	1	WXP0306	1	-	-	-	-	krem	
WXP0208	1	WXP0234	1	WXP0206	1	WXP0286	-	WXP0296	5	crna	
WXP0108	1	WXP0134	1	WXP0106	1	WXP0186	5	WXP0196	5	titanij	
WXP0408	1	WXP0434	1	WXP0406	1	-	-	-	-	champagne	
WXP0508	1	WXP0534	1	WXP0506	1	-	-	-	-	rosé	
WXP0608	1	WXP0634	1	WXP0606	1	-	-	-	-	églantine	
WXP0708	1	WXP0734	1	WXP0706	1	-	-	-	-	river	
WXP0808	1	WXP0834	1	WXP0806	1	-	-	-	-	peacock	
WXP0908	1	WXP0934	1	WXP0906	1	-	-	-	-	taupe	
WXP1008	1	WXP1034	1	WXP1006	1	-	-	-	-	anthracite	
WXP2008	1	WXP2034	1	WXP2006	1	-	-	-	-	aluminij	
WXP2108	1	WXP2134	1	WXP2106	1	-	-	-	-	čelik	
WXP2208	1	WXP2234	1	WXP2206	1	-	-	-	-	bronzna	
WXP2408	1	WXP2434	1	WXP2406	1	-	-	-	-	pecan	
WXP2508	1	WXP2534	1	WXP2506	1	-	-	-	-	latté	
WXP4008	1	WXP4034	1	WXP4006	1	-	-	-	-	moon glass	
WXP4108	1	WXP4134	1	WXP4106	1	-	-	-	-	midnight glass	
WXP5008	1	WXP5034	1	WXP5006	1	-	-	-	-	ogledalo	
WXP4208	1	WXP4234	1	WXP4206	1	-	-	-	-	svijetli inox	
WXP4308	1	WXP4334	1	WXP4306	1	-	-	-	-	prirodni aluminij	
WXP4508	1	WXP4534	1	WXP4506	1	-	-	-	-	antique aluminij	
WXP4608	1	WXP4634	1	WXP4606	1	-	-	-	-	bakar aluminij	
WXP4408	1	WXP4434	1	WXP4406	1	-	-	-	-	tamni kamen	
WXP4708	1	WXP4734	1	WXP4706	1	-	-	-	-	hrast	
WXP4808	1	WXP4834	1	WXP4806	1	-	-	-	-	sivo drvo	
WXP4908	1	WXP4934	1	WXP4906	1	-	-	-	-	coffee koža	
WXP5108	1	WXP5134	1	WXP5106	1	-	-	-	-	cord koža	



WXP2402



WXP2502



WXP4002



WXP4102



WXP5002



WXP4202



WXP4302



WXP4502



WXP4602



WXP4402



WXP4702



WXP4802



WXP4902



WXP5102

Prekidači i tasteri

**Univerzalno jezgro prekidač / taster**

1 jezgro za 30 funkcija.  
Hager patent

Kod univerzalnog jezgra jednostavim pritiskom na dugme izaberite funkciju, prekidač ili taster. Zahvaljujući integrisanom priključku za nulu, univerzalno jezgro možete osvijetliti uz pomoć LED signalnih sijalica šifre WXA69x. Odlomite dijelove sa strane kako bi jezgro pretvorili iz

2 modula u 1 modul. Štedite na prostoru što vam omogućava da umetnete 2 jezgra u jedan okvir.

**Novi SanVis sistem  
Hager patent**

Sa novim SanVis sustavom sigurni ste u svoju vezu, mali "klik" osigurava dobro ukapanje žica. Automatski terminali, čije su čeljusti otvorene tokom prve upotrebe, kompatibilni sa fleksibilnim i čvrstim žicama 1,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Tipke**

Dostupne u 4 boje:  
- D (Dune) - krem boja (boja pjeska) RAL1013  
- T (Titane) - titanij ili siva boja RAL9006  
- N (Night) - crna RAL9005  
- B (Pure) - bijela (čista) RAL9016

**Certifikat:** NF EN 60669-1



WXF003



WXD000B



WXD000N

**Univerzalno jezgro prekidač / taster 10 AX 250 V~**

	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T
	Pak.	Šifra	Šifra
<b>1 modul</b>			
Prekidač/taster	10	★ WXF003	★ WXD010x
Prekidač/taster sa indikacijom	10	★ WXF003	★ WXD011x
Prekidač/taster sa poljem za natpis	10	★ WXF003	★ WXD012x
Izmjenični prekidač	10	★ WXF001	★ WXD010x
<b>2 modula</b>			
Prekidač/taster	10	★ WXF003	★ WXD000x
Prekidač/taster sa indikacijom	10	★ WXF003	★ WXD001x
Prekidač/taster sa poljem za natpis	10	★ WXF003	★ WXD002x
Izmjenični prekidač	10	★ WXF001	★ WXD000x
Dupli prekidač	10	2 x ★ WXF003	2 x ★ WXD010x
Dupli prekidač sa indikacijom	10	2 x ★ WXF003	2 x ★ WXD011x
Dupli prekidač sa poljem za natpis	10	2 x ★ WXF003	2 x ★ WXD012x
VMC (Ventilator)	10	★ WXF003	★ WXD003x



WXF008



WXD005D

**Jezgra prekidača 10 AX 250 V~**

	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T
	Pak.	Šifra	Šifra
<b>2 modula</b>			
Potezni prekidač	1	★ WXF005	★ WXD005x
Prekidač 2P 10A	1	★ WXF008	★ WXD001x
Prekidač 2P 10A sa indikacijom	1	★ WXF008	★ WXD013x
Križni prekidač	1	★ WXF010	★ WXD000x



WXF023



WXD011T

**Jezgra tastera 10 AX 250 V~**

	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T
	Pak.	Šifra	Šifra
<b>1 modul</b>			
Obični taster	1	★ WXF023	★ WXD011x
<b>2 modula</b>			
Obični taster	1	★ WXF023	★ WXD001x
Dupli taster	1	2 x ★ WXF023	2 x ★ WXD011x
Potezni taster	1	★ WXF024	★ WXD005x

### Elektronika

#### Povezivanje za sve

Ponudite svojim kupcima novu razinu povezivanja - dimovanje rasvjete i upravljanje roletnama preko Bluetooth-a (BLE).

- Upravljanje lokalno i / ili putem Hager Mood aplikacije, kompatibilne sa Bluetooth 4.2 i 5
- Upravljanje proizvodom, grupom i scenama
- Simulacija prisutnosti

- Sedmično / astro programiranje

#### Upravljanje roletnama i žaluzinama 10 AX - 250V

	Pak.	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T	
		Šifra	Šifra	Šifra	Šifra
<b>2 modula</b>					
Prekidač za roletne / žaluzine	1	★ WXF300	★ WXD300x	★ WXD300x	★ WXD300x
Taster za roletne / žaluzine	1	★ WXF301	★ WXD301x	★ WXD301x	★ WXD301x
Univerzalno Bluetooth jezgro	1	★ WXF080	★ WXD080x	★ WXD080x	★ WXD080x



WXF300



WXD301N

#### Dimeri 10 AX - 250V, kompatibilni sa LED

	Pak.	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T	
		Šifra	Šifra	Šifra	Šifra
<b>2 modula</b>					
Rotacioni dimer	1	★ WXF062	★ WXD062x	★ WXD062x	★ WXD062x
Tasterski dimer	1	★ WXF063	★ WXD063x	★ WXD063x	★ WXD063x
Tasterski dimer na Bluetooth	1	★ WXF070	★ WXD070x	★ WXD070x	★ WXD070x



WXF060



WXD061B

#### Senzori pokreta, kompatibilni sa LED

	Pak.	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T	
		Šifra	Šifra	Šifra	Šifra
<b>2 modula</b>					
3 žice	1	★ WXF051	★ WXD050x	★ WXD050x	★ WXD050x
2 žice	1	★ WXF052	★ WXD050x	★ WXD050x	★ WXD050x
za stubište preko stubišnog automata ili WXF051	1	★ WXF054	★ WXD050x	★ WXD050x	★ WXD050x



WXF051

#### Nužni isklap

	Pak.	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T	
		Šifra	Šifra	Šifra	Šifra
<b>2 modula</b>					
na ključ	1	★ WXF610		sa tipkom	sa tipkom
1/4 okreta	1	★ WXF611		sa tipkom	sa tipkom



WXF611

#### Elektronski termostati

	Pak.	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T	
		Šifra	Šifra	Šifra	Šifra
<b>2 modula</b>					
ambijent	1	★ WXF315	★ WXD315x	★ WXD315x	★ WXD315x
Pilot žica	1	★ WXF316	★ WXD316x	★ WXD316x	★ WXD316x



WXF315



WXD315N



WXF055

### Prekidač na karticu

	Jezgro		Tipke / maske
	Pak.	Šifra	B - D - N - T
<b>2 modula</b>			Šifra
za hotelsku karticu	1	★ WXF055	★ WXD055x



WXF616B

### Prekidači na ključ 10 A 250 V~ (cilindar RONIS n°601)

Opis	Boja	Pak.	Šifra
2 položaja - ključ izvlačiv u oba položaja	bijela (B)	1	★ WXF615B
	krem (D)	1	★ WXF615D
	titanij (T)	1	★ WXF615T
	crna (N)	1	★ WXF615N
3 položaja - ključ izvlačiv u sva tri položaja	bijela (B)	1	★ WXF616B
	krem (D)	1	★ WXF616D
	titanij (T)	1	★ WXF616T
	crna (N)	1	★ WXF616N

## Antenske utičnice



WXF250



WXF256

### TV utičnice

	Jezgro		Tipke / maske
	Pak.	Šifra	B - D - N - T
TV utičnica + RJ45 utičnica	1	★ WXF240	★ WXD240x
TV utičnica završna	1	★ WXF250	★ WXD251x
TV utičnica prolazna 10dB	1	★ WXF251	★ WXD251x
TV + FM utičnica završna	1	★ WXF253	★ WXD253x
TV + FM utičnica prolazna 10dB	1	★ WXF254	★ WXD253x
TV + FM + SAT utičnica završna 1 ulaz	1	★ WXF256	★ WXD256x
TV + FM + SAT utičnica završna 2 ulaza	1	★ WXF257	★ WXD256x
TV utičnica tip F	1	★ WXF258	★ WXD251x
TV dupla utičnica tip F	1	★ WXF259	★ WXD259x

## Komunikacione utičnice



WXF200

### Telefonska utičnica

	Jezgro		Tipke / maske
	Pak.	Šifra	B - D - N - T
Utičnica T	1	★ WXF200	★ WXD200x



WXF221



WXD201B



WXF226



WXD205T



WXF228



WXD201N

### Računarske utičnice RJ45

	Jezgro		Tipke / maske
	Pak.	Šifra	B - D - N - T
<b>1 modul</b>			Šifra
Cat.5e UTP	1	★ WXF221	★ WXD201x
Cat.5e UTP sa poljem za natpis	1	★ WXF221	★ WXD205x
Cat.5e FTP	1	★ WXF222	★ WXD201x
Cat.5e FTP sa poljem za natpis	1	★ WXF222	★ WXD205x
Cat.6 FTP	1	★ WXF224	★ WXD201x
Cat.6 FTP sa poljem za natpis	1	★ WXF224	★ WXD205x
Cat.6 UTP	1	★ WXF225	★ WXD201x
Cat.6 UTP sa poljem za natpis	1	★ WXF225	★ WXD205x
Cat.6 STP (2 TV)	1	★ WXF226	★ WXD201x
Cat.6 STP sa poljem za natpis (2 TV)	1	★ WXF226	★ WXD205x
Cat.6A STP (3 TV)	1	★ WXF228	★ WXD201x
Cat.6A STP sa poljem za natpis (3 TV)	1	★ WXF228	★ WXD205x

## Računarske utičnice RJ45

	Pak.	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T	
		Šifra		Šifra	
<b>2 modula</b>					
Cat.5e UTP 1-struka	1	★ WXF221		★ WXD202x	
Cat.5e UTP 1-struka sa poljem za natpis	1	★ WXF221		★ WXD206x	
Cat.5e UTP 2-struka	1	2 x ★ WXF221		2 x ★ WXD201x	
Cat.5e UTP 2-struka sa poljem za natpis	1	2 x ★ WXF221		2 x ★ WXD205x	
Cat.5e FTP 1-struka	1	★ WXF222		★ WXD202x	
Cat.5e FTP 1-struka sa poljem za natpis	1	★ WXF222		★ WXD206x	
Cat.5e FTP 2-struka	1	2 x ★ WXF222		2 x ★ WXD201x	
Cat.5e FTP 2-struka sa poljem za natpis	1	2 x ★ WXF222		2 x ★ WXD205x	
Cat.6 FTP 1-struka	1	★ WXF224		★ WXD202x	
Cat.6 FTP 1-struka sa poljem za natpis	1	★ WXF224		★ WXD206x	
Cat.6 FTP 2-struka	1	2 x ★ WXF224		2 x ★ WXD201x	
Cat.6 FTP 2-struka sa poljem za natpis	1	2 x ★ WXF224		2 x ★ WXD205x	
Cat.6 UTP 1-struka	1	★ WXF225		★ WXD202x	
Cat.6 UTP 1-struka sa poljem za natpis	1	★ WXF225		★ WXD206x	
Cat.6 UTP 2-struka	1	2 x ★ WXF225		2 x ★ WXD201x	
Cat.6 UTP 2-struka sa poljem za natpis	1	2 x ★ WXF225		2 x ★ WXD205x	
Cat.6 STP 1-struka (2 TV)	1	★ WXF226		★ WXD202x	
Cat.6 STP 1-struka sa poljem za natpis (2 TV)	1	★ WXF226		★ WXD206x	
Cat.6 STP 2-struka (2 TV)	1	2 x ★ WXF226		2 x ★ WXD201x	
Cat.6 STP 2-struka sa poljem za natpis (2 TV)	1	2 x ★ WXF226		2 x ★ WXD205x	
Cat.6A STP 1-struka (3 TV)	1	★ WXF228		★ WXD201x	
Cat.6A STP 1-struka sa poljem za natpis (3 TV)	1	★ WXF228		★ WXD205x	
Cat.6A STP 2-struka (3 TV)	1	2 x ★ WXF228		2 x ★ WXD201x	
Cat.6A STP 2-struka sa poljem za natpis (3 TV)	1	2 x ★ WXF228		2 x ★ WXD205x	



WXD202B



WXD206B



WXD202D



WXD202T



WXD202N

## Računarske utičnice RJ45 pod uglom od 45°

	Pak.	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T	
		Šifra		Šifra	
Cat.6 UTP	1	★ WXF230		★ WXD230x	
Cat.6 FTP	1	★ WXF231		★ WXD230x	
Cat.6A STP (2 TV)	1	★ WXF232		★ WXD230x	
Cat.6A STP (3 TV)	1	★ WXF233		★ WXD230x	



WXF230

## Nosač RJ45 za keystone džekove

	Pak.	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T	
		Šifra		Šifra	
za 1 x RJ45	1	★ WXF202		★ WXD202x	



WXF202

## Radio predajnici, Quicklink

	Pak.	Jezgro		Tipke / maske B - D - N - T	
		Šifra		Šifra	
<b>2 modula</b>					
2-struki	1	★ WXF092		★ WXE302x	
4-struki	1	★ WXF094		★ WXE304x	
6-struki	1	★ WXF096		★ WXE306x	



WXA092



WXE302B

Multimedija



WXF622



WXD201B



WXF633




WXD201D



WXF644



WXD201T



WXF625



WXD201N



WXF624



WXF641

Audio i video utičnice

	Jezgro		Tipke / maske
	Pak.	Šifra	B - D - N - T
Šifra			
<b>1 modul</b>			
Utičnica džek 3,5 audio	1	★ WXF622	★ WXD201x
HDMI utičnica džek/džek	1	★ WXF633	★ WXD201x
USB 3.0 utičnica džek/džek	1	★ WXF644	★ WXD201x
Utičnica za zvučnike	1	★ WXF625	★ WXD201x
Optička utičnica tip SC	1	★ WXF645	★ WXD201x
Optička utičnica tip LC	1	★ WXF646	★ WXD201x
<b>2 modula</b>			
RCA audio na vijak	1	★ WXF621	★ WXD744x
Utičnica džek 3,5 audio	1	★ WXF622	★ WXD202x
Utičnica XLR ženska na vijak	1	★ WXF623	★ WXD744x
Utičnica XLR muška na vijak	1	★ WXF624	★ WXD744x
Utičnica za zvučnike	1	★ WXF625	★ WXD202x
RCA audio / video na vijak	1	★ WXF631	★ WXD744x
HDMI utičnica na vijak	1	★ WXF632	★ WXD744x
HDMI utičnica džek/džek	1	★ WXF633	★ WXD202x
SUB-D 15 (VGA) + džek 3,5 audio na vijak	1	★ WXF641	★ WXD744x
USB 2.0 utičnica na vijak	1	★ WXF642	★ WXD202x
USB 3.0 utičnica džek/džek	1	★ WXF644	★ WXD202x
Optička utičnica tip SC	1	★ WXF645	★ WXD202x
Optička utičnica tip LC	1	★ WXF646	★ WXD202x

## Utičnice

### Utičnice ŠUKO

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Utičnica ŠUKO QuickConnect, 16 A 250 V (jezgro + maska)	bijela (B)	10	★ WXF160B
	krem (D)	10	★ WXF160D
	titanij (T)	10	★ WXF160T
	crna (N)	10	★ WXF160N
Utičnica ŠUKO QuickConnect, sa poklopcem, 16 A 250 V (jezgro + maska)	bijela (B)	10	★ WXF165B
	krem (D)	10	★ WXF165D
	titanij (T)	10	★ WXF165T
	crna (N)	10	★ WXF165N



WXF160B



WXF165B

### Utičnice za posebnu primjenu

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Utičnica ŠUKO QuickConnect, 16 A 250 V (jezgro + maska)	narandžasta	1	★ WXF160E
	crvena	1	★ WXF160R
	zeleni	1	★ WXF160V



WXF160E

### USB utičnica za punjenje, 2-struka

Opis	Jezgro		Tipke / maske
	Pak.	Šifra	B - D - N - T
- A + A, do 3 A	1	★ WXF112	★ WXD112x



WXF112

### USB utičnica + USB C utičnica za punjenje

Opis	Jezgro		Tipke / maske
	Pak.	Šifra	B - D - N - T
- A + A, do 3 A	1	★ WXF113	★ WXD112x



WXF113

### Izlazi za kablove

Opis	Jezgro		Tipke / maske
	Pak.	Šifra	B - D - N - T
2 modula	1	★ WXF155	★ WXD155x
1 modul	1	★ WXF687x	sa maskom



WXF155



WXF687B

### Slijepi poklopci

Opis	Jezgro		Tipke / maske
	Pak.	Šifra	B - D - N - T
2 modula	1	★ WXF689x	sa maskom
1 modul	1	★ WXF688x	sa maskom



WXF689B



WXF688B

Uređaji za ugradnju u kanale



WXF472B




WXF472T



WXF472N



WXF472R



WXF472V

Uređaji za direktno uklapanje u kanale

Utičnice 2-struke

	Pak.	Šifra
bijela (B)	10	★ WXF472B
titanij (T)	10	★ WXF472T
crna (N)	10	★ WXF472N
narandžasta	10	★ WXF472E
crvena	10	★ WXF472R
zelena	10	★ WXF472V

Utičnice 3-struke

bijela (B)	1	★ WXF473B
titanij (T)	1	★ WXF473T
crna (N)	1	★ WXF473N
crvena	1	★ WXF473R

Prekidači za kanale

Prekidač za kanale, 16AX, 2P+E, bijela	10	★ WXF436B
Prekidač za kanale, 16AX, 2P+E, crna	10	★ WXF436N
Prekidač za kanale, 16AX, 2P+E, titanij	10	★ WXF436T
Prekidač za višestruke utičnice, bijela	10	★ WXF466B

## Dodaci

### Dodatak za osvjetljenje okvira Hager patent

Svjetlosna traka može se lako dodati u bilo kojem trenutku pričvršćivanjem izravno na nosač. Dostupno u 12/24 V za jednostruke okvire, i u 250 V za

vertikalne okvire s jednim i više mjesta, te vodoravne dvostruke okvire.

### Univerzalne signalne sijalice Hager patent

Univerzalna indikacija za spajanje na sve uređaje koji se mogu osvijetljiti. Jedna referenca za funkciju lokatora ili indikatora.

### Svjetlosne trake

	Pak.	Šifra
12 / 24 V, 7,5 mA za 1-struki okvir i vertikalne okvire	1	★ WXA011
250 V, 2,5 mA za 1-struki okvir i vertikalne okvire	1	★ WXA010
250 V, 2,5 mA za 2-struke horizontalne okvire	1	★ WXA012



WXA011

### Univerzalne signalne sijalice

	Boja	Pak.	Šifra
Lokator ili indikator 250 V	plava	1	★ WXA690
	crvena	1	★ WXA691
	bijela	1	★ WXA692
	zelena	1	★ WXA693
Lokator ili indikator 12 - 24 V	crvena	1	★ WXA696
	bijela	1	★ WXA695
Indikacija za utičnice 250 V	bijela	1	★ WXA699



WXA690

WXA691



WXA692

WXA693

### Signalizacija

	Pak.	Šifra
crvena / zelena	1	★ WXF601
plava	1	★ WXF602
bijela	1	★ WXF603
prazan simbol	1	★ WXA601
simbol "stepenice"	1	★ WXA602
simbol "lift"	1	★ WXA603
simbol WC (muško + žensko + osobe sa invaliditetom)	1	★ WXA604
soba (zauzeto - slobodno)	1	★ WXA605
hotel (čišćenje - zauzeto)	1	★ WXA606



WXF601



WXA603

### Set za dihtung

Opis	Pak.	Šifra
Set za dihtung	1	★ WUZ155



WUZ155

### Modulatori za utičnice

	Pak.	Šifra
za utičnice WFX100	1	★ WXA001
za utičnice WFX43x	1	★ WS697



WXA001

### Zaštitni poklopac

Opis	Pak.	Šifra
Zaštitni poklopac za mehanizme	10	★ WXA005




WXA005

## Nosači i adapteri

### Nosači

Za upotrebu i postavljanje uređaja 45x45 na standardnu instalacijsku kutiju ili na nadgradne adaptere. Nosači su izrađeni od metala i plastike. To im omogućuje dobru ravnotežu između krutosti i fleksibilnosti i olakšava njihovu ugradnju.

Kod višestrukih okvira se sastavljaju dva nosača i dijele se na udaljenosti od 57 mm u sredini dvostruke okvire.



WXA451

WXA450



WXA454

### Nosači

	Pak.	Šifra
1 modul (1/2 okvira)	10	★ WXA451
2 modula (1-struki okvir)	10	★ WXA450
2 modula sa kralama (1-struki okvir)	10	★ WXA450G
3 modula (italijanski standard)	10	★ WXA473
4 modula (57mm)	5	★ WXA454
4 modula (italijanski standard)	5	★ WXA474
5 modula (57mm)	5	★ WXA455
6 modula (57mm)	5	★ WXA456
7 modula (italijanski standard)	5	★ WXA477
8 modula (71mm)	5	★ WXA458
16 modula	5	★ WXA466



WXA460

### Nosači za posebnu primjenu

Opis	Pak.	Šifra
2 modula systo i ostali 45 x 45 programi	10	★ WXA460
2 modula 50 komada	50	★ WXA45050



WXA681B



WXA682N

### Adapteri N/Ž

	Pak.	Šifra
1-struki adapter povezati sa nosačem 1 x WXA450	1	★ WXA681x
2-struki adapter povezati sa nosačem 2 x WXA450	1	★ WXA682x
3-struki adapter povezati sa nosačem 3 x WXA450	1	★ WXA683x
16 modula Povezati sa nosačem 2 x WXA458 ili 6 x WXA450 ili 1 x WXA456	1	★ WXA686x

## KNX uređaji

### KNX tasteri

Opis	Pak.	Šifra
Jezgro KNX tastera 2-strukog	1	★ WXT302
Jezgro KNX tastera 4-strukog	1	★ WXT304
Jezgro KNX tastera 6-strukog	1	★ WXT306
Jezgro KNX tastera 2-strukog sa LED indikacijom	1	★ WXT312
Jezgro KNX tastera 4-strukog sa LED indikacijom	1	★ WXT314
Jezgro KNX tastera 6-strukog sa LED indikacijom	1	★ WXT316
Jezgro KNX tastera 2-strukog sa LED indikacijom + IR	1	★ WXT322
Jezgro KNX tastera 4-strukog sa LED indikacijom + IR	1	★ WXT324



WXT302



WXT324

### Tipke KNX tastere

	Boja	Pak.	Šifra
Tipke za 2-struki taster	bijela (B)	1	★ WXE302B
	krem (D)	1	★ WXE302D
	titanij (T)	1	★ WXE302T
	crna (N)	1	★ WXE302N
Tipke za 4-struki taster	bijela (B)	1	★ WXE304B
	krem (D)	1	★ WXE304D
	titanij (T)	1	★ WXE304T
	crna (N)	1	★ WXE304N
Tipke za 6-struki taster	bijela (B)	1	★ WXE306B
	krem (D)	1	★ WXE306D
	titanij (T)	1	★ WXE306T
	crna (N)	1	★ WXE306N



WXE302B



WXE304T



WXE306N

### Tipke za KNX tastere sa LED indikacijom

	Boja	Pak.	Šifra
Tipke za 2-struki taster sa LED indikacijom	bijela (B)	1	★ WXE312B
	krem (D)	1	★ WXE312D
	titanij (T)	1	★ WXE312T
	crna (N)	1	★ WXE312N
Tipke za 4-struki taster sa LED indikacijom	bijela (B)	1	★ WXE314B
	krem (D)	1	★ WXE314D
	titanij (T)	1	★ WXE314T
	crna (N)	1	★ WXE314N
Tipke za 6-struki taster sa LED indikacijom	bijela (B)	1	★ WXE316B
	krem (D)	1	★ WXE316D
	titanij (T)	1	★ WXE316T
	crna (N)	1	★ WXE316N



WXE312B



WXE314T



WXE316N


### KNX senzori pokreta

Opis	Pak.	Šifra
Senzor pokreta 180°, KNX, 1,10m	1	★ WXT501
Senzor pokreta 180°, KNX, 2,20m	1	★ WXT505



WXT501

# Hager programi prekidača, imamo rješenje za svaku potrebu.



## **Berker S.1**

- za rezidencijalne i poslovne objekte
- univerzalno rješenje
- 5 boja i velika funkcionalnost



## **Berker Q.1 | Q.3**

- za rezidencijalne i poslovne objekte
- 2 boje i 2 dizajna
- efekat pliša
- modularan dizajn



**NOVO**

**gallery**

- za rezidencijalne i poslovne objekte
- 45x45 mm
- širok izbor funkcija
- 28 vrsta okvira



**lumina**

- za rezidencijalne objekte
- pristupačna
- 2 dizajna, 3 boje



**Berker 1930**

- za rezidencijalne objekte
- savršena integracija
- Art deco



**Berker integro flow**

- ugradnja u namještaj
- funkcionalno rješenje
- 5 različitih boja sa okvirima od 1-strukih do 3-strukih



**Berker W.1**

- za rezidencijalne i poslovne objekte
- N/Ž i P/Ž instalacija
- IP55 zaštita
- siva i bijela boja



**Hager d.o.o**

Igmanska bb  
71320 Vogošća - Sarajevo Bosna i Hercegovina  
Tel.: +387 33 424 295, 297  
Fax: +387 33 424 296  
hagerbih@bihnet.ba  
**hager.ba**

**Zastupništvo Srbija**

Tel/Fax: +381 11 4027 205  
zlatan.rajic@hager.com  
office.rs@hager.com  
**hager.rs**

**Predstavništvo Hrvatska**

Mob.: +385 95 807 8466  
+387 61 890 016  
fikret.seferagic@hager.ba  
**hager.hr**

**Predstavništvo Crna Gora**

Mob.: +387 61 147 112  
almir.colakovic@hager.com

**Predstavništvo Kosovo i Albanija**

Mob.: +387 61 724 398  
avdo.niksic@hager.com  
**hager.al**