

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
Sistemi di canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio completi di coperchio	ALU B



PROPOSTA DI VALORE
I canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio ALU B consentono versatilità e velocità di installazione anche nelle applicazioni più complesse, garantendo massima qualità e sicurezza.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
Tipologia di prodotto	Canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio
Applicazioni	Installazione a battiscopa, parete e/o soffitto
Colori	WE = Bianco Everest RAL 9010 AO = Alluminio RAL 9006 Opaco
Materiale	Alluminio verniciato
Halogen Free	Si
Resistenza UV	Si
Grado di protezione EN 60529	IP40
Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto	-45°C
Temperatura minima di installazione e utilizzo	-5°C
Temperatura massima di utilizzo	+60°C

VOCE DI CAPITOLATO
Canalina tipo Bocchiotti o similare con funzioni portacavi e porta apparecchi, realizzata in alluminio, idonea per installazioni a parete e soffitto di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e certificata da IMQ secondo la norma EN 50085. Canalina completa di componenti ed accessori per ridurre al minimo lavorazioni e adattamenti in opera e scatole porta apparecchi conformi ai principali standard europei. Fondo degli elementi rettilinei corredato di guida interna per il fissaggio di separatori e scatole porta apparecchi; coperchio smontabile solo con attrezzo (idoneità all'installazione in ambiente aperto al pubblico secondo la norma CEI 64-8). Canalina idonea alla realizzazione di impianti di cablaggio strutturato. Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP40. Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 2 Joule.

ATTRIBUTI TECNICI	
Grado di resistenza agli urti	2 Joule

EN 50085-1 par. 6.2	
Resistenza agli impatti EN 62262	IK07
Resistenza alla propagazione della fiamma secondo la norma EN 60695-11-2 (Fiamma premiscelata da 1KW)	Non propagante la fiamma
Proprietà elettriche isolanti	No Continuità elettrica con impedenza lineare < 0,04 Ω/m)
Dichiarazione di conformità	Conforme ai requisiti della Direttiva 2014/35/UE
Norme di riferimento	EN 50085-1 EN 50085-2-1
Conformità RoHS	Conforme alla Direttiva 2015/863/EU (RoHS)
Certificazioni	IMQ
Resistenza Meccanica	smontabilità dei coperchi con attrezzo

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
B06401	ALU 120x40 AO CANALE ALLUMINIO
B06402	ALU 120x40 WE CANALE ALLUMINIO
B06403	ALU 120x60 AO CANALE ALLUMINIO
B06404	ALU 120x60 WE CANALE ALLUMINIO
B06405	ALU 200x60 AO CANALE ALLUMINIO
B06406	ALU 200x60 WE CANALE ALLUMINIO
B06417	AE-ALU 120x40 AO ANG. EST. ALLUMINIO
B06418	AE-ALU 120x40 WE ANG. EST. ALLUMINIO
B06419	AE-ALU 120x60 AO ANG. EST. ALLUMINIO
B06420	AE-ALU 120x60 WE ANG. EST. ALLUMINIO
B06421	AE-ALU 200x60 AO ANG. EST. ALLUMINIO
B06422	AE-ALU 200x60 WE ANG. EST. ALLUMINIO
B06411	AI-ALU 120x40 AO ANG. INT. ALLUMINIO
B06412	AI-ALU 120x40 WE ANG. INT. ALLUMINIO
B06413	AI-ALU 120x60 AO ANG. INT. ALLUMINIO
B06414	AI-ALU 120x60 WE ANG. INT. ALLUMINIO
B06415	AI-ALU 200x60 AO ANG. INT. ALLUMINIO
B06416	AI-ALU 200x60 WE ANG. INT. ALLUMINIO
B06423	AP-ALU 120x40 AO ANG. PIA. ALLUMINIO
B06424	AP-ALU 120x40 WE ANG. PIA. ALLUMINIO
B06425	AP-ALU 120x60 AO ANG. PIA. ALLUMINIO
B06426	AP-ALU 120x60 WE ANG. PIA. ALLUMINIO
B06427	AP-ALU 200x60 AO ANG. PIA. ALLUMINIO
B06428	AP-ALU 200x60 WE ANG. PIA. ALLUMINIO
B06429	DT-ALU 120x40 AO DER. T ALLUMINIO

B06430	DT-ALU 120x40 WE DER. T ALLUMINIO
B06431	DT-ALU 120x60 AO DER. T ALLUMINIO
B06432	DT-ALU 120x60 WE DER. T ALLUMINIO
B06433	DT-ALU 200x60 AO DER. T ALLUMINIO
B06434	DT-ALU 200x60 WE DER. T ALLUMINIO
B06435	L-ALU 120x40 AO TERMINALE ALLUMINIO
B06436	L-ALU 120x40 WE TERMINALE ALLUMINIO
B06437	L-ALU 120x60 AO TERMINALE ALLUMINIO
B06438	L-ALU 120x60 WE TERMINALE ALLUMINIO
B06439	L-ALU 200x60 AO TERMINALE ALLUMINIO
B06440	L-ALU 200x60 WE TERMINALE ALLUMINIO
B06451	COV-ALU 40 AO COPERCHIO CANALE ALL.
B06452	COV-ALU 40 WE COPERCHIO CANALE ALL.
B06453	COV-ALU 80 AO COPERCHIO CANALE ALL.
B06454	COV-ALU 80 WE COPERCHIO CANALE ALL.
B06472	DISCOVER UTENSILE SMONTAGGIO COV
B06470	DST-ALU DISTANZIATORE PAVIM. ALL.
B06459	GC-ALU 40 AO GIUNTO COPERCHIO ALL.
B06460	GC-ALU 40 WE GIUNTO COPERCHIO ALL.
B06461	GC-ALU 80 AO GIUNTO COPERCHIO ALL.
B06462	GC-ALU 80 WE GIUNTO COPERCHIO ALL.
B06455	GF-ALU 40 AO GIUNTO FONDO ALL.
B06456	GF-ALU 40 WE GIUNTO FONDO ALL.
B06457	GF-ALU 60 AO GIUNTO FONDO ALL.
B06458	GF-ALU 60 WE GIUNTO FONDO ALL.
B06463	GL-ALU GIUNTO LINEARE INTERNO ALL.
B06471	MTT MORSETTO DI TERRA
B06464	RM-ALU 120x40 AO RACCORDO MURO ALL.
B06465	RM-ALU 120x40 WE RACCORDO MURO ALL.
B06466	RM-ALU 120x60 AO RACCORDO MURO ALL.
B06467	RM-ALU 120x60 WE RACCORDO MURO ALL.
B06468	RM-ALU 200x60 AO RACCORDO MURO ALL.
B06469	RM-ALU 200x60 WE RACCORDO MURO ALL.
B00856	SEP-E 40 SEPARATORE
B00857	SEP-E 60 SEPARATORE