



41106084



Presa SCHUKO con LED di controllo Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	31 mm
Profondità di installazione	32 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
	Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di controllo operativa integrata
--	---------------------------------------

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	Si

Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

BERKER Q.x

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----