



41106084



Розетка з з/к з контр.лампюю, 16А/250В, алюміній, Q.x

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Дюропласт

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Так

Емність

Кількість модулів 1

Елементи керування та індикатори

Тип освітлення для інсталяційних пристроїв Вбудований індикатор контролю роботи

Безпека

З посиленням захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Так

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

Сумісний із

Q.x

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----