



41106089



**Toma Schuko con LED de control, Q.x, blanco polar**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Aterciopelado

Material Duroplástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 31 mm

Profundidad del montaje 32 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Conectividad**

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos  
Montaje de garra

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado Sí

**Capacidad**

Número de módulos 1

**Controles e indicadores**

Tipo de iluminación para los dispositivos de instalación Luz de control de funcionamiento integrada

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional Sí

**Identificación**

Con impresión No

**Texto**

Tapa Placa central

---

**Texto**

Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

---

**Características técnicas**

Q.x

---

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí