



41106089



**Zásuvka SCHUKO se signalizační LED, Q.x, bílá sametová**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Sametový

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 31 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Konektivita**

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ano

**Kapacita**

Počet modulů 1

**Ovládací prvky a indikátory**

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrovaná kontrolní světlo provozu

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ano

**Identifikace**

S potiskem Ne

---

**Texty**

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystém

---

**Vhodné pro**

Q.x

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano