



TRC321B



KNX-RF rolluik helderheidssensor batterijvoeding wit, quicklink

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	Radiofrequent RF
------------	------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy quicklink
--------------------------	--------------------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	1
-----------------	---

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Ja
Met klimaat-regeling	Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Verlichting

LED besturing	Ja
---------------	----

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	3 - 3 V
Type voeding	DC

Afmetingen

Lengte	138 mm
Hoogte	30,50 mm
Diepte	30 mm

Teksten

Montagewijze	Voor zuigbevestiging op ruit
--------------	------------------------------