



52008982

S.1 - Kit chamada emerg., monobl, creme

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 24 - 24 V

Materiais

Cor Branco

Código RAL 1013

Acabamento Brilhante

Dimensões

Altura 185 mm

Largura 100 mm

Profundidade 155 mm

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

Texto

Função Desativação de chamadas de emergência usando o botão de pressão de cancelamento no local de emergência
Fonte de alimentação através de fonte de alimentação com 24 V CC
Sinalização acústica e visual de uma chamada de emergência usando o sinal luminoso depois do acionamento do botão de pressão de cordão

Modo de instalação Placas centrais para fixação de encaixe

Proteção Monitorização de dispositivos que provocam chamadas devido a quebra de fios

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim