



52008982

Sada nouzového volání s rámečky, S.1, krémová lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 24 - 24 V

Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 1013

Povrchová úprava Lesklý

Rozměry

Výška 185 mm

Šířka 100 mm

Hloubka 155 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 40 °C

Texty

Funkce Vypnutí tísňového volání pomocí vypínacího tlačítka v místě tísňového volání
Napájení napájecí jednotku pomocí 24 V DC
Akustická a vizuální signalizace tísňového volání pomocí kontrolky po aktivaci tahového tlačítka

Způsob montáže Násuvné upevnění centrálního dílu

Ochrana Monitorování zařízení, která spouštějí volání při přerušení vodiče

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano