




52008989

Noodoproepset +raam, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Afmetingen

Hoogte	185 mm
Breedte	100 mm
Diepte	155 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Functie	Uitschakelen van de noodoproep door middel van de uitschakelknop op de plaats van het noodgeval Voeding via voedingseenheid 24 VDC Akoestische en visuele signalering van een noodoproep via de lichtsignaaleenheid nadat de trekimpulsdrukker is aangetrokken
Montagewijze	Centraaldelen met steekbevestiging
Beveiliging	Controle op draadbreek voor oproepactiverende apparaten
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

Serie berker S.x/B.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja