



HW1N316FB

Air Circuit Breaker HW1 42kA 1600A 3P Fixed for Sentinel tripunit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	42 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	42 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	42 kA

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	8000
Maximale aantal mechanische schakelingen	30000

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Type voeding	AC

Weerstand

Inwendige weerstand	25 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

Uitvoering

Aantal polen	3
Uitvoering component	Vaste inbouw

Afschakeling

Responstijd bij sluiten	45 ms
-------------------------	-------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja