



VE218F

**Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 452 x 151 mm, 2 x 18 modulen**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	2
Aantal verdelerrijen	2
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen	36
----------------	----

**Functies**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	452 mm
Breedte	418 mm
Diepte	151 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden	18
-------------------------	----

**Deksel, deur**

Deur/deksel is transparant	Ja
Type kastdeur	Enkele deur

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	15
---------------------------	----

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs

**Samenstelling**

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Materiaal**

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65

---

**Veiligheid**

Type slot	Klik op slot Zonder slot
Gloedraad test	750 °C
Beschermingsklasse met deur	IP65

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----