



VE218N

VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
-------------------------------	-----

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	2
---------------	---

Αριθμός σειρών	2
----------------	---

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
----------------------------	---

με κλειδαριά	Όχι
--------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	36
-------------------	----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	452 mm
------	--------

Πλάτος	418 mm
--------	--------

Βάθος	151 mm
-------	--------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Αριθμός κλειδαριών	0
--------------------	---

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	36
-------------------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
------------------	-----

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	15
--------------------------------------	----

Υλικά

Υλικό	Πολυστερίνη (PS)
-------	------------------

Κωδικός RAL	7035
-------------	------

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι
------------------------	-----

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
------------------	----------------------

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
---------------------------	------

Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
-------------------	--

Glow wire test	750 °C
----------------	--------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----