



11340001

Centrd. met knop voor dr.- dimmer/potmeter, berker Arsys, alu (brons)

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Lichtbrons
-------	------------

RAL-code	3012
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Aluminium
-----------	-----------

Oppervlakte behandeling	Gelakt
-------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	54,10 mm
--------	----------

Breedte	69,10 mm
---------	----------

Diepte	12 mm
--------	-------

Diameter as	4 mm
-------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Opdruk	Centraalplaat zonder opdruk
--------	-----------------------------

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------