



B00379

**Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 15x17 1 compartiment blanche**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	17 mm
Largeur	15 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	204 - 204 mm <sup>2</sup>

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	5 - 60 °C
------------------------	-----------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans écisses
-----------------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui