



LFS6020089016

Dérivation en T cache de découpe pour goulotte LFS 60x200mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	200 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Matière

Matière	Aacier
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Convient pour

LFS 60x200

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

